



IMAGE
COMING SOON




NKIA5906-XL [🔗](#)

Roulement combiné à aiguilles et à billes

Roulements combinés à aiguilles et à billes
NKIA, butée à simple effet, selon DIN 5 429-2

X-life

Information technique



dimensions principale & données de performance

d	30 mm	Alésage
D	47 mm	Diamètre extérieur
B	23 mm	Largeur
C _r	28.500 N	Charge dyn. de base, radiale
C _{0r}	35.500 N	Charge stat. de base, radiale
C _a	5.900 N	Charge dyn. de base, axiale
C _{0a}	11.200 N	charge stat. de base, axiale
C _{ur}	6.600 N	Charge limite radiale à la fatigue
C _{ur}	6.600 N	Limite à la fatigue, radiale
C _{ua}	510 N	limite à la fatigue, axiale
n _G	12.700 1/min	vitesse limite
n _{gr}	10.000 1/min	Vitesse de base

≈m 138,8 g Poids

Dimensions

F	35 mm	Diamètre de piste bague intérieure
r _{min}	0,3 mm	Dimension minimum de chanfrein



Caractéristiques



Effort radial



Effort axial uni directionnel



Lubrification à la graisse



lubrification à l'huile



Ouvert



Faible encombrement