

## 特点

- 手柄长度 150 mm
- 背板尺寸:  $\varnothing$  19 mm
- 手柄类型为拉式
- 门厚度为 50 mm
- 直径 19 mm
- 8 mm 固定螺栓
- 门和手柄内部之间的间隙为 45 mm

## RS Pro 表面拉手、不锈钢材料

RS 号: 894-6844



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

## 商品描述属性

不锈钢具有高耐腐蚀性、使这些拉手 **Durable and easy to maintain** 。由于其耐水和清洁产品、因此它们比其他金属手柄更受青睐、这使其特别适用于商业和住宅应用、常用于厨房和浴室。拉门把手是您的门用家具的极佳选择、因为这些门把手可改善门的外观、并可固定到门上、无需安装任何锁定机构。rs pro 具有一系列门把手、包括杠杆和 拉动内部门和外部门。

[894-6856](#) 隐藏式固定拉手

[894-6844](#) - 螺栓固定拉手

## 一般规格

材料	铝
应用	工业和家庭、用于门、抽屉和机柜、以协助打开和关闭。手柄有多种形状、样式和尺寸、如杠杆手柄和抽屉手柄。这些 RS Pro 把手采用拉式设计。

## 机械规格

长度	150mm
直径	19mm
门厚度	50mm
固定螺栓	8mm
门和手柄内部之间的间隙	45mm

