

CARACTERISTIQUES

- Tige de plan
- Différentes longueurs
- HSS pour les performances et la sécurité
- Parfait pour une utilisation générale en atelier et en entretien

Foret à torsion HSS de RS Pro, 6 x 93 mm

RS code commande : 137-039



Les produits homologués par RS vous apportent des pièces de qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits. Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir à payer un prix élevé.

Description du produit

RS PRO présente une gamme de forets longs adaptés pour le perçage haute vitesse du métal, du bois et du plastique. Conçus comme un foret torsadé, ces accessoires garantissent d'excellentes performances et sont un atout pour votre application. Tous les modèles sont extrêmement fiables et d'une excellente qualité.

Caractéristiques

Type de foret	Foret rotatif
Type	Torsion
Matériau	HSS M2
Application de perçage	Applications de construction, électriques ou de maçonnerie

Spécifications mécaniques

Longueur totale	93mm
Angle de point	118°
Diamètre.	5.5mm
Longueur de la goujure	57mm

Homologations

Conformité/certifications	DIN338
----------------------------------	--------



RS Stock No.	Diameter(mm)	Overall Length (mm)	Flute Length (mm)
212-991	1.0	34	12
212-985	1.5	40	18
212-979	2.0	49	24
213-089	2.5	57	30
212-963	3.0	61	33
212-957	3.3	65	36
213-073	3.5	70	39
213-067	4.0	75	43
213-051	4.2	75	43
213-023	4.5	80	47
213-045	5.0	86	52
213-039	5.5	93	57
213-095	6.0	93	57
213-168	6.5	101	63
213-146	7.0	109	69
213-130	7.5	109	69
213-124	8.0	117	75
213-118	8.5	117	75
213-102	9.0	125	81
212-929	10.0	133	87
212-913	10.2	133	87
212-907	10.5	133	87
212-884	11.0	142	94
212-878	12.0	151	101
212-935	13.0	151	101