

## CARACTERÍSTICAS

- Tornillo jack de accionamiento manual de acero dulce zincado
- Tornillo jack de accionamiento manual, 5 mm de diám. 59 mm de longitud
- Rosca 4-40UNC
- Material de acero con acabado de zinc
- Tornillo para los conectores D-sub

## Tapa roscada tipo jack RS Pro

Código RS 470-522



Los productos con aprobación profesional RS le proporcionan piezas de calidad profesional en todas las categorías de productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por ingenieros y proporciona una calidad comparable a las marcas líderes sin pagar un precio superior.

## Descripción de producto

Tornillos jack de acero dulce chapados en zinc RS Pro para usar con cubiertas roscadas (cubiertas no suministradas). Estos tipos de tornillos jack se pueden utilizar para sujetar conectores D-sub juntos. Cuando se desatornillan, permiten desmontar las mitades del conector. Estos tornillos jack pequeños tienen cabezas de tornillo que permiten a los dedos del usuario girar el tornillo de fijación. El cabezal puede tener una rosca hembra interna, con el eje roscado externo macho que se extiende desde ahí.

## Especificaciones generales

<b>Tipo de accesorio</b>	Tornillo de fijación
<b>Para usar con</b>	Atornille la cubierta
<b>Material</b>	Acero
<b>Acabado</b>	Zinc
<b>Tamaño de rosca</b>	4-40 UNC
<b>Aplicación</b>	Evitan la tensión mecánica, proporcionan apantallamiento EMI/RFI y protección contra los elementos, aplicaciones y entornos industriales, comerciales y domésticos

## Especificaciones mecánicas

<b>Longitud total</b>	60mm
-----------------------	------

## Aprobaciones

<b>Cumplimiento/Certificaciones</b>	2011/65/UE y 2015/863
-------------------------------------	-----------------------

