

För icke direkt toleranssatta mått gäller toleransklass
General tolerances if not otherwise stated

NOM DIM MM	TOL CLASS		
	From	To	A B C
(1)	6		±0.05 ±0.1 ±0.2
(6)	30		±0.1 ±0.2 ±0.5
(30)	100		±0.15 ±0.3 ±0.8
(100)	300		±0.2 ±0.5 ±1.2
(300)	1000		±0.3 ±0.8 ±2

Hål / Holes H13

Skarpa kanter brutna där ej annat anges.
No sharp edges unless otherwise specified.

Övriga generella toleranser enligt ritning 4100-4644.
Additional general tolerances in accordance with drawing 4100-4644.



LASERMÄRKNING/LASER MARKING:

TEXTFONT: GEN-ISO

Datumkod / Date code "YYYYYY"

Serienummer / Serial number "XXXXXXX"

Rev Change order Change: A = Added W = Was D = Deleted C = Changed Date Sign



- 4101-2611
- 4101-2615
- 4100-3776
- 4101-6494 A - placering position B

- TRANSPARENT GRÖN/TRANSPARENT GREEN NCS 0070-G30Y
- MELLANGRÖN/MEDIUM GREEN NCS 3060-G
- LJUSRÖD/LIGHTRED NCS 1090-Y80R

FÖRSPÄNNING / PRELOAD: 150 ± 30 N

Tolkmått / Gauge dimensions (mm)		
URTAG NEST	Gåtolk GO	Stopptolk NO GO
TRANSP.GRÖN/GREEN	Ø1.30	Ø1.50
MELL.GRÖN/MED. GREEN	Ø1.75	Ø1.95
RÖD/RED	Ø2.40	Ø2.60

Packas enligt förpackningsritning 4101-2723
Packed according to drawing 4101-2723

Material		Behandling/Treatment			Status	
Konstr./Design SE	Ritad/Drawn SE	Datum/Date 2009-05-18	Skala/Scale 1:1	Kontr./Checked MAHA	Godk./Approved NE	Ämne/Blank Frisläppt
Benämning/Denomination KRIMPVERKTYG 683-1598 CRIMPING TOOL				Vikt/Weight,gram 0.433 g	Art grp 012	
				Ritn nr./Drawing no 43003714	REV 000	