

特点

- 电气标准超过 250 MHz
- 低烟无卤护套电缆
- 薄型模制应力消除套管、适合与刀片一起使用 服务器
- 标配一体式防擦除门锁
- 8 种标准颜色
- 7 种标准长度 (1m , 2m , 3m , 5m , 10m , 15m 和 20m)
- 可根据要求提供其他长度和颜色
- 单独装袋, 带有可追溯性信息

RS PRO 灰色 6 类电缆 U/UTP LSZH 公 RJ45/公 RJ45 , 10m

RS 库存号: 556-916



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与杰出品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

商品描述属性 1

这些 RS PRO 接插导线也称为以太网接插电缆，使用 6 类电缆制造，通常称为 CAT 6 电缆或 6 类电缆。它们是通常用于办公室环境的电缆，用于将计算机连接到网络集线器，路由器或以太网交换机。

一般规格

端接/末端接	端接
连接器类型	插入式 RJ45 交流 / 插入式 RJ45 交流
屏蔽类型	u/utp
外层护套材料	信息
护套颜色	灰色
导线材料	裸铜
绝缘体材料	聚烯烃
应用	将计算机连接到网络集线器、路由器或以太网交换机

电气规格

频率	250MHz
----	--------

机械规格

长度	10m
外径	6.0 +/- 0.20
护套厚度	0.5mm
美国线规	26

认证

合规性 / 认证	2011/65/eu and 2015/863,
符合标准	符合 REACH / SVHC 标准的调节 (EC) 编号 1907/2006.

