

Eco Iridium

Gant tricoté polyester recyclé enduit mousse de nitrile, résistant aux risques élevés de coupure

Le gant Iridium en tricot écoresponsable (25% polyester recyclé) jauge 15, enduit mousse de nitrile est anti-coupe, doté d'un renfort pouce/index garantissant confort et protection optimale.

Caractéristiques

- ▲ Sans fibre de verre ni d'acier pour éviter tout risque d'irritation
- ▲ L'enduction résistante de la paume en mousse de nitrile assure une bonne protection contre l'abrasion
- ▲ Une bonne adhérence dans des conditions sèches, humides et huileuses
- ▲ Adapté à l'utilisation d'écrans tactiles
- ▲ 1 paire = 1 bouteille PET de 500 ml recyclée
- ▲ 18 g de CO₂ émis en moins qu'avec du polyester vierge



Certifications

CAT II

EN 388:2016
+ A1:2018

4X43E

Secteurs et applications appropriés

Secteurs d'activité

- ▲ Automobile
- ▲ Bâtiment
- ▲ Secteur manufacturier
- ▲ Gestion des installations

- ▲ Services publics
- ▲ Voirie et infrastructures
- ▲ Acier et métaux

Applications

- ▲ Machines et opérations industrielles
- ▲ Assemblage de composants et de produits
- ▲ Réparations et entretien des véhicules
- ▲ Travaux de construction métallique
- ▲ Manipulation de matériaux tranchants ou abrasifs

Europe

sales@globus.com
+44 (0)161 877 4747
+44 (0)161 877 4746

Middle East & Africa

sales.gcc@globusgroup.com
+971 4 882 9962
+971 4 882 9963

Americas

salesusa@globusgroup.com
+1 83 337 54747

Eco Iridium

Gant tricoté polyester recyclé enduit mousse de nitrile, résistant aux risques élevés de coupure

Informations sur le produit

Matériaux	Doublure:	Polyéthylène haute performance, Polyester recyclé, jauge15
	Revêtement:	Mousse de nitrile
Couleur	Gris / Noir	
Longueur	220mm	
Style de manchette	Poignet élastique en tricot	

Informations de commande

XS	SKG00048BB	Nombre d'articles par paquet 10 x Paires
S	SKG00048BD	
M	SKG00048BF	
L	SKG00048BH	
XL	SKG00048BJ	
XXL	SKG00048BL	

Informations supplémentaires

Légende des certifications



ou cliquez [ici](#)

Déclaration de conformité



ou cliquez [ici](#)

Voir le produit en ligne



ou cliquez [ici](#)

Europe

sales@globus.com
+44 (0)161 877 4747
+44 (0)161 877 4746

Middle East & Africa

sales.gcc@globusgroup.com
+971 4 882 9962
+971 4 882 9963

Americas

salesusa@globusgroup.com
+1 83 337 54747