

HC-STA-B24-HLFD-2SM25-EL-AL - 壳体

1423609

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1423609>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



插头外壳 B24，适用双锁扣，标识材料: 压铸铝，耐盐水，电缆出线: 2，水平，2x M25，高度 : 60 mm，电缆密封: 无，标准

优势

- 在有电磁干扰的情况下可确保良好的屏蔽

商业数据

订货号	1423609
包装单位	1 pc
最小订货量	50 pc
销售关键代码	AF7APB
产品关键代码	AF7APB
GTIN	4055626349701
单件重量（含包装）	229.5 g
单件重量（不含包装）	229 g
原产地	PL

HC-STA-B24-HLFD-2SM25-EL-AL - 壳体

1423609

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1423609>



技术数据


说明

概述	适用HC-B24、BB46、D64、DD108、HV10/16、M系列插芯
----	---------------------------------------

产品属性

产品类型	带锁扣的外壳
外壳类型	插头外壳
应用	标准
类型	B24
出线口编号	2
螺钉连接类型	2x M25
电缆出口	水平
Pg螺钉连接	无

尺寸

尺寸图	
宽度	44 mm
高度	60 mm
长度	120 mm

材料规格

外壳材料	压铸铝，耐盐水
外壳表面材料	无镀层

机械特性

机械参数	
螺钉连接类型	2x M25
锁紧类型	针脚

环境和真实条件

环境条件	
保护等级	IP66 IP67
壳体等级 (NEMA)	4 (UL 50e) 4X (UL 50e) 12 (UL 50e)
冲击强度	IK09
环境温度（运行）	-40 °C ... 125 °C

HC-STA-B24-HLFD-2SM25-EL-AL - 壳体


1423609

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1423609>



图纸

尺寸图



尺寸图

HC-STA-B24-HLFD-2SM25-EL-AL - 壳体

1423609

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1423609>



认证

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1423609>

DNV

认证ID: TAE000037S

分类

ECLASS

ECLASS-11.0	27440202
ECLASS-12.0	27440202
ECLASS-13.0	27440202

ETIM

ETIM 9.0	EC000437
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

产品环境合规性

EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是, 无豁免
------------------	--------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	没有超过限值的危险物质

EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》(CAS编号)	相关物质重量百分比不超过0.1%
------------------------	------------------

Phoenix Contact 2025 Å© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn