

SACC-DSIV-M12-NUT-9 THR - 外壳螺钉连接



1417989

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1417989>

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



外壳螺钉连接，板前安装，THR焊接， 备选产品符合RoHS II非豁免 6c (Pb < 0.1 %) 产品编号：1239181

优势

- 借助机械端口螺钉连接和螺纹紧固，设备整合极为方便轻松
- 灵活的PCB组件：用于波峰焊接和THR焊接的两件式连接器

商业数据

订货号	1417989
包装单位	100 pc
最小订货量	100 pc
销售关键代码	ABQACI
产品关键代码	ABQACI
GTIN	4055626276984
单件重量（含包装）	9.356 g
单件重量（不含包装）	9.356 g
原产地	DE

SACC-DSIV-M12-NUT-9 THR - 外壳螺钉连接



1417989
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1417989>

技术数据

说明

操作注意事项	要达到规定的电气和机械参数，必须保证连接器对已正确锁定并安装好。如果连接器未锁定或有被污染的危险，则必须用保护等级 > IP54 的护盖将其密封。还必须考虑因绞线、电缆或PCB组件造成的影响。
订货信息:	如果需要，单独订购锁紧螺母

产品属性

产品类型	面板安装底座
螺纹类型	M12

连接数据

连接方式	THR焊接
------	-------

材料规格

标识材料	铜镀镍
螺钉连接材料	镀镍铜

环境和真实条件

环境条件	
防护等级 (安装后)	IP67 (正确插入并锁紧)
保护等级	IP67 (正确插入并锁紧)
	锁紧状态下具有IP67防护等级
环境温度 (运行)	-25 °C ... 85 °C (针式/孔式)
	-40 °C ... 85 °C (无机械驱动)
UL Type Rating	Type 4 (indoor use only)

标准和规范

标准标识	M12圆形连接器
标准/规格	符合IEC 61076-2-101

安装

安装类型	板前安装
------	------

SACC-DSIV-M12-NUT-9 THR - 外壳螺钉连接



1417989

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1417989>

分类

ECLASS

ECLASS-12.0	27440224
ECLASS-13.0	27440224

ETIM

ETIM 9.0	EC003556
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121100
-------------	----------

产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是
已知的豁免条款	6(c)
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50 相关产品的中国RoHS声明表，请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品，不需要出具中国RoHS声明表。
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》（CAS编号）	Lead（CAS编号: 7439-92-1）
SCIP	8e6885b3-ec75-4d37-83e7-7ced389656d1