

HDMI over IP-distributieset - 1080p

Product ID: ST12MHDLAN



Met de HDMI® over IP-set kunt u een HDMI-sigitaal via uw netwerk verlengen. U kunt extra ontvangers (apart verkrijgbaar) gebruiken voor de verspreiding van het HDMI-sigitaal naar meerdere locaties en uw externe schermen combineren tot een videowand.

Veelzijdige configuratieopties

Bij een point-to-multipoint-configuratie kan de HDMI over IP-set worden aangesloten via een onbeheerde of beheerde gigabit LAN portal. U kunt een of meerdere bronnen (zenders) aansluiten op meerdere schermen (ontvangers) over IP, met behulp van een beheerde gigabit Ethernet switch (met IGMP). Voor nog meer schaalbaarheid kunt u tot 16 verschillende sets combineren.




Voor kleinschaligere applicaties kan de extender set worden gebruikt als een point-to-point-video-extender. U kunt de zender- en ontvangerunits direct aansluiten via Cat5- of Cat6-kabels voor een kleinschalige 1:1 HDMI-sigitaalverlenging van max. 100 meter.

Beheer uw videodistributie vanaf uw mobiele apparaat

De HDMI-distributieset bevat gebruiksvriendelijke videobesturingssoftware waarmee u uw IP-videodistributie kunt beheeren. De app kan gemakkelijk worden geïnstalleerd dankzij automatische hardwaredetectie en biedt u de mogelijkheid videoapparaten voor elk verder gelegen scherm te schakelen. U kunt ook intuïtief een videowand creëren en beheeren voor een indrukwekkende digitale reclamepresentatie om de aandacht van uw publiek te krijgen.


De software is beschikbaar op iOS voor uw iPhone of iPad, Android voor uw smartphone of tablet en Google Chrome browser.



Professionele, voordelige en eenvoudige installatie

De HDMI-over-IP-extender set bevat optionele montagemiddelen voor een nette installatie. Ideaal voor high-definition applicaties ondersteunt de extender 1080p videoresoluties en digitale stereoaudio. Omdat de extender ook is voorzien van een standaard generieke Cat5e of Cat6 Ethernet-kabel met RJ45 connectors, vervallen zowel de aanschafkosten als de aanleg van speciale kabels. De extender heeft ook een EDID-kopieerfunctie, die native resolutie en maximale compatibiliteit met uw scherm of projector garandeert voor een comfortabele plug & play-installatie.

Download de videobesturingssoftware van StarTech.com, waarmee u uw IP-videodistributie kunt beheeren.



NB: Uw router moet IGMP Snooping ondersteunen. Raadpleeg de documentatie voor uw netwerk switch of router om te zien of IGMP Snooping wordt ondersteund en is ingeschakeld.

De ST12MHDLAN wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Maak een multi-scherm videowand voor het tonen van entertainment aan uw klanten met een indrukwekkend scherm in een restaurant of winkelcentrum
- Toon meerdere communicatieborden met dynamische data zoals tijden en datums op digitale borden op luchthavens, trein- en busstations of in ziekenhuizen, die op elk moment kunnen worden bijgewerkt
- Presenteer uw sociale media feeds op meerdere schermen op een grote kijkplaats
- Plaats het scherm op een gemakkelijke kijkplaats, terwijl het HDMI-bronapparaat elders in een aparte, beveiligde omgeving wordt geplaatst
- Geef hetzelfde HDMI audio-/videosignaal weer op meerdere schermen, voor grootschalige digitale signage toepassingen
- Verleng het HDMI-signaal via de bestaande infrastructuur
- Gebruik meerdere zenders en ontvangers over hetzelfde netwerk met een beheerde switch

Features

- Veelzijdige videodistributie met ondersteuning van grote presentaties op meerdere schermen, videowanden, videoschakeling en punt-naar-punt-verlenging
- De gratis mobiele app vereenvoudigt de schakeling en besturing van videowanden (iOS / Android / Chrome browser)
- Nette, professionele installatie dankzij de meegeleverde montagehardware
- Aansluiting via een gigabit LAN netwerk
- Gemakkelijke punt-naar-punt- of punt-naar-multipunt-configuratie
- Verleng HDMI via de bestaande netwerkinfrastructuur
- Ondersteunt videoresoluties tot 1920x1080 (1080p)

Hardware	Warranty	2 Years
	Audio	Ja
	Bekabeling	Cat5e UTP of beter
	Op elkaar aansluitbaar	Ja
	Poorten	1
	Rack-monteerbaar	Ja
Prestaties	Audiospecificaties	Stereogeluid
	Max. afstand	100 m / 330 ft
	Maximale digitale resoluties	1920x1200 @60Hz
	Ondersteunde resoluties	1920 x 1200 (1080p)
	Ondersteuning breedbeeld:	Ja
Connector(en)	Aansluitingen externe eenheid	1 - HDMI (19-polig) 1 - RJ-45
	Connectoren lokale eenheid	1 - HDMI (19-polig) 1 - RJ-45
	Type connector(en)	1 - HDMI (19-polig) 1 - RJ-45
Indicatoren	LED-indicatoren	1 - Link OK / STROOM - zender
		1 - Reset - zender
		1 - Link OK / STROOM - ontvanger
		1 - Reset - ontvanger
Voeding	Inclusief voedingsadapter	Inclusief wisselstroomadapter
	Ingangsspanning	100 ~ 240 AC
	Ingangsstroom	0.6 A
	Polariteit pin midden	Positief
	Stekkertype	M
	Uitgangsspanning	12 DC
	Uitgangsstroom	1.5 A
	Vermogensopname	10
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Opslagtemperatuur	-10°C to 60°C (14°F to 140°F)
	Vochtigheid	0% - 80 %

Fysieke eigenschappen	Breedte product	3.8 in [97 mm]
	Gewicht product	33.1 oz [939 g]
	Hoogte product	1.1 in [28 mm]
	Kleur	Zwart
	Lengte product	5.1 in [130 mm]
	Type behuizing	Aluminium
Verpakkingsinformatie	Verzendgewicht (verpakt)	4.5 lb [2 kg]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	1 - HDMI-over-IP-zender
		1 - HDMI-over-IP-ontvanger
		2 - Montagebeugels
		2 - universele voedingsadapter (VS / EU / GB / AU)
		2 - Set rubberen pootjes
		1 - Handleiding

Product appearance and specifications are subject to change without notice.