

HALOLINE ECO 80 W 240 V R7S

HALOLINE ECO | Tweezijdig gesokkelde halogeenlampen met buis lampvoet



Toepassingsgebieden

- Algemene verlichting
- Ingangsverlichting
- Padverlichting
- Verkeersgebieden
- Winkels
- Restaurants, hotels en gelijkaardige prestigieuze toepassingen
- Kantoren, openbare gebouwen

Productvoordelen

- Briljante ECO-accentverlichting
- Directe vervanging voor standaard buisvormige halogeenlampen
- Aanzienlijk lagere CO₂ emissies
- Lagere warmtebelasting (in vergelijking tot het standaardreferentieproduct)
- Geen transformator nodig
- Bevat geen kwik

Productkenmerken

- Gemiddelde levensduur: 2.000 u
- Dimbaar
- Kleurweergave-index R_a: 100



Technische data

Elektrotechnische gegevens

Nominale vermogen	80.00 W
Nominale spanning	240 V
Constructievermogen	80.00 W
Vergelijkbaar vermogen lamp	100 W
Arbeidsfactor λ	1.00
Energy consumption	80 kWh/1000h

Fotometrische data

Nominale lichtstroom	1400 lm
Kleurtemperatuur	2950 K
Licht kleur volgens EN 12464-1	Warm Wit
Lichtstroom	1400 lm
Kleurweergave index Ra	100
Lichtstroom einde nominale levensduur	0.80

Lichttechnische gegevens

Opstarttijd	0.0 s
Opwarmingstijd (60 %)	0.00 s

Afmetingen



Product line drawing

Diameter	12.0 mm
Totale lengte	74.9 mm
Lengte	80.3 mm

Productdatasheet

Buitenkolf	T12
-------------------	-----

Kleuren & materialen


Kwik vrij	Ja
------------------	----

Levensduur

Nominale levensduur lamp	2000 h
Gemiddelde levensduur van de lamp	2000 h
Aantal schakelcycli	50000 ¹⁾

¹⁾ At 1 min on / 3 min off

Aanvullende product data



Stralingsverdeling

Lampvoet	R7s
Voetnoot voor product	Zekering met aangegeven waarden aanbevolen volgens IEC60357, EN60357/Voor buitentoepassingen en gebruik in vochtige ruimtes zijn speciale goedgekeurde armaturen vereist

Vermogen

Snelle zekering	2.0 A
Brandstand	Willekeurig
Dimbaar	Ja

Productdatasheet

Certificaten & normen

Energie efficiëntie klasse	D
----------------------------	---

Land-specifieke indelingen

ILCOS	HDG-80-240-R7s-74,9
Bestelcode	64690 ECO 80W 2

Land specifieke informatie

Productcode	METEL-Code	SEG-No.	STK-nummer	UK Org
4008321325396	-	-	4739677	-

Productdatasheet

Logistieke data

Productcode	Productomschrijving	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (hoogte x breedte x lengte)	Volume	Gewicht
4008321325396	HALOLINE ECO 80 W 240 V R7S	Vouwdoos 1	21 mm x 18 mm x 87 mm	0.03 dm ³	4.75 g
4008321325402	HALOLINE ECO 80 W 240 V R7S	Verzenddoos 20	102 mm x 77 mm x 112 mm	0.88 dm ³	209.00 g

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvoud van de verpakkingseenheid invoeren.

Disclaimer

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.