

# Fiche technique

## Kit de cordons de test RS Pro, CAT III 1 000 V

Code commande RS : 243-2998



### CARACTÉRISTIQUES :

#### Sonde

- Normes : EN 61010-031
- Tension nominale maximale à la masse et catégorie de mesure Avec capuchons enfichables : CAT IV 600 V, CAT III 1000 V
- Sans capuchon enfichable : CAT II, 1 000 V
- Courant nominal maximum : 10 A
- Poignée confortable, renforcée pour la sécurité, fiche mâle à angle droit
- Homologué UL, fil à double isolation : Longueur : 48" (1,2 m), AWG : 18

#### Crocodile

- Normes : EN 61010-031
- Tension nominale maximale à la masse et catégorie de mesure : Cat III 1000 V
- Courant nominal maximum : 10 A
- Pincettes crocodiles isolées à enfiler pour une utilisation avec une sonde à cordons de test