

# ABSU 12 C

Perceuse-visseuse sans fil 2 vitesses

Référence: 7 113 20 64 00 0

**FEIN SELECT<sup>+</sup>**



Visseuse sans fil puissante et légère à mandrin de perçage fixe.

- Moteur CC puissant et durable avec protection contre la surchauffe et la surcharge.
- Mandrin de perçage en métal robuste avec verrouillage de sécurité.
- Construction courte de 180 mm.
- Parfait pour l'utilisation avec un foret étagé, par ex. pour réaliser des pré-perçages dans la tôle.
- 17 paliers de couple – puissance ajustable jusqu'à 20 Nm pour les vissages dans les matériaux durs.
- Réducteur 2 vitesses avec pignonerie complète en métal.
- Lampe LED lumineuse sur le boîtier.
- Capacité de batterie de 2,5 Ah pour 350 vissages maximum (5 x 40 mm).
- FEIN SafetyCell Technology. Protège la batterie et la machine de toute surcharge, surchauffe et décharge profonde.
- L'état de charge de la batterie est lisible directement sur la batterie.
- Avec clip ceinture et support d'embouts aimanté.
- Un chargeur pour toutes les batteries Li-ion FEIN dans l'ensemble des classes de tension.



# ABSU 12 C

Perceuse-visseuse sans fil 2 vitesses

Référence: 7 113 20 64 00 0

## Caractéristiques techniques

---

Tension de batterie	12 V
Moteur	2 pôles CC
Engrenage	2 vitesses
Vitesse à vide	400 / 1 300 trs/min
Couple maxi (dur/souple)	20 / 14 Nm
Paliers de couple	17 + 1
Ouverture de mandrin	1 - 10 mm
Vissage	6 x 200 mm
Capacité dans l'acier Ø	10 mm
Capacité dans le bois Ø	30 mm
Sans fil	X

## Compris dans le prix:

---

1 perceuse-visseuse sans fil
1 agrafe de ceinture
1 support d'embouts aimanté
1 coffret