

SAC-8P-M12MS/ 1,5-PUR - 传感器/执行器电缆



1522493

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1522493>

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



传感器/执行器电缆，8-位置，PUR 无卤素，黑-灰色 RAL 7021，插头 直头 M12，编码: A，与 自由出线，电缆长度: 1.5 m

优势

- 方便安全：100 % 电气测试的插拔式部件

商业数据

订货号	1522493
包装单位	1 pc
最小订货量	1 pc
销售关键代码	AF1CFA
产品关键代码	AF1CFA
目录页面	页码208 (C-2-2019)
GTIN	4017918957353
单件重量（含包装）	76.6 g
单件重量（不含包装）	75.8 g
原产地	PL

SAC-8P-M12MS/ 1,5-PUR - 传感器/执行器电缆



1522493

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1522493>

技术数据

产品属性

产品类型	传感器/执行器电缆
应用	标准
位数	8
出线口编号	1
屏蔽	无
编码	A

绝缘特性

过电压类别	II
污染等级	3

材料规格

阻燃等级, 符合UL 94	HB
夹具本体材料	TPU, 阻燃性高, 具自熄灭性质
接触件材料	CuZn
材料接触表面	Ni/Au
接触件载体材料	TPU GF
螺钉连接材料	压铸, 镀镍

电气特性

绝缘电阻	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
额定电压 U_N	30 V AC
	30 V DC
额定电流 I_N	2 A

机械特性

机械参数

插/拔周期	≥ 100
-------	------------

信号处理

状态显示	无
状态显示	否

连接数据

导线连接

紧固扭矩	0.4 Nm (M12插头式连接器)
------	--------------------

连接器

连接1

类型	插头 直头 M12
----	-----------

SAC-8P-M12MS/ 1,5-PUR - 传感器/执行器电缆



1522493

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1522493>

位数	8
防插错编码类型	A

连接2

类型	自由出线
----	------

电缆/电线

电缆长度	1.5 m
------	-------

无卤素PUR黑色 [PUR]

尺寸图		
电缆重量	46 kg/km	
UL AWM	20549 / 10493 (80°C/300 V)	
位数	8	
屏蔽	无	
光缆类型	无卤素PUR黑色 [PUR]	
导线结构 信号线	32x 0.10 mm	
AWG，信号线	24	
导线横截面	8x 0.25 mm² (信号线路)	
线径，包括绝缘层	1.17 mm ±0.02 mm	
电缆外径	5.90 mm ±0.15 mm	
外护套，材料	PUR	
外护套，颜色	黑-灰色 RAL 7021	
导线材料	铜质绞合线	
填充层材料	PE	
导线绝缘材料	PP	
单线，颜色	白色、棕色、绿色、黄色、灰色、粉色、蓝色、红色	
厚度，绝缘	≥ 0.21 mm	
厚度，外部护套	大约 0.80 mm	
总绞线	8根线芯	
最大导线电阻	≤ 78 Ω/km	
绝缘电阻	≥ 1 GΩ*km	
波阻抗	100 Ω +15 % (1 MHz)	
电缆容量	≤ 70 pF/m	
额定电压，电缆	≤ 300 V	
测试电压	≥ 3000 V	
最小弯曲半径，固定安装	8 x D	
最小弯曲半径，活动安装	10 x D	

SAC-8P-M12MS/ 1,5-PUR - 传感器/执行器电缆



1522493

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1522493>

最小弯曲半径，固定式安装	48 mm
最小弯曲半径，移动式安装	59 mm
动态负载能力（弯曲）	最大折弯次数: 4000000，弯曲半径: 59 mm，横向轨迹: 10 m，横向速度: 3 m/s，加速度: 10 m/s ²
无卤素	符合DIN VDE 0472 第 815 章
阻燃	符合 UL 758/1581 FT2 标准 符合DIN EN 60332-2-2 (20 s)
阻油性	符合DIN EN 60811-2-1标准
其它防护功能	好的抗酸，碱溶液及溶剂性 防水解，防细菌腐蚀 部分抗紫外线 (符合DIN EN ISO 4892-2-A标准) 粘性低 耐磨损
特殊性质	可用于拖链 不含硅酮 不带影响油漆涂层的物质 柔性
环境温度（运行）	-40 °C ... 80 °C (电缆，固定式安装) -25 °C ... 80 °C (电缆，活动式安装)

环境和真实条件

环境条件

保护等级	IP65 IP67 IP68
环境温度（运行）	-25 °C ... 90 °C (针式/孔式) -40 °C ... 80 °C (电缆，固定式安装) -25 °C ... 80 °C (电缆，活动式安装)


标准和规范

M12

标准标识	M12 针式插头连接器
标准/规格	IEC 61076-2-101


图纸

尺寸图



针式, M12 x 1, 直头, 屏蔽

示意图



M12针式连接器引脚分配, 8芯, 插头侧视图


SAC-8P-M12MS/ 1,5-PUR - 传感器/执行器电缆



1522493

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1522493>

电路图



M12针式触点分配

SAC-8P-M12MS/ 1,5-PUR - 传感器/执行器电缆



1522493

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1522493>

认证

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1522493>

UL 认证 认证ID: FILE E 221474				
	额定电压U _N	额定电流I _N	接线容量AWG	接线容量mm ²
	30 V	2 A	-	-

cUL Listed 认证ID: FILE E 221474				
	额定电压U _N	额定电流I _N	接线容量AWG	接线容量mm ²
	30 V	2 A	-	-

EAC-RoHS 认证ID: RU D-DE.HB35.B.00387				
---	--	--	--	--

cULus Listed				
---------------------	--	--	--	--

SAC-8P-M12MS/ 1,5-PUR - 传感器/执行器电缆



1522493

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1522493>

分类

ECLASS

ECLASS-11.0	27060311
ECLASS-12.0	27060311
ECLASS-13.0	27060311

ETIM

ETIM 9.0	EC001855
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

SAC-8P-M12MS/ 1,5-PUR - 传感器/执行器电缆



1522493

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1522493>

产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是, 无豁免
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》(CAS编号)	相关物质重量百分比不超过0.1%
EF3.0 气候变化	
CO2e 千克	0.67 千克二氧化碳当量

Phoenix Contact 2025 Â© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn