




Tube protecteur à souder pour capteurs de température

THERMOWELL, D6/WELD-IN/L=230



EC 1935/2004 EHEDG Certified FCM FDA

Application

Version	pour capteurs de température EL = 300 mm	
Tenue en pression	400 bar	40 MPa

Exactitude / déviations

Vitesse du fluide max.	[m/s]	25
------------------------	-------	----

Données mécaniques

Poids	[g]	1236
Matières	inox (1.4404 / 316L)	
Raccordement capteurs	1/2" NPS Ø 6 mm approprié pour G 1/2 et 1/2" NPT	
Raccord process	Raccord à souder Ø 38,1 mm	
Longueur d'installation EL	[mm]	191
Longueur perçage BL	[mm]	228,6

Remarques

Unité d'emballage	1 pièces
-------------------	----------