

FILTRAZIONE PREVOST - GRUPPI DI TRATTAMENTO

Filtro regolatore lubrificante con
valvola manuale e uscita a secco -
moduli



Pressione max. di utilizzo
10 bar

Filtrazione (µm)
25.00

Codice	Maschiatura	Portata a 6 bar (l/min) (ΔP= 1.00 bar)		Peso netto (Kg)
ATU VBD2585100	G1/8	400	0.5 / 8.5	0,79
ATU VBD2585101	G1/4	700	0.5 / 8.5	0,79
ATU VBD2585102	G3/8	2000	0.5 / 8.5	3,046
ATU VBD2585103	G1/2	3300	0.5 / 8.5	2.55