


ADAPTBLOCK D4,5 G1/4 PVC



Version	pour contrôleurs électroniques de débit SID, SF5	
Plage de débit [l/min]	0...0,5; ((SI1xxx) ; 0...1,0 (SI5xxx); réglage usine par rapport à l'eau)	
Application	pour les applications industrielles	
Fluides	milieux liquides et gazeux	
Température du fluide [°C]	-25...60	
Tenue en pression	6 bar	0,6 MPa
Données mécaniques		
Poids [g]	420	
Matières	PVC	
Raccordement capteurs	M18 x 1,5	
Raccord process	G 1/4	
Accessoires		
Fourniture	Adaptateur: 1 x G1/4 BSPP, E40099	
	joints d'étanchéité: 1, U-seal	
Remarques		
Remarques	Seulement utilisable en combinaison avec le mode de fonctionnement relatif du capteur de débit.	
Unité d'emballage	1 pièces	