

HV M6/1-VS 2 - 连接件

3049262

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3049262>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

连接件，深度: 4 mm，宽度: 15 mm，高度: 32 mm，位数: 2，颜色: 银色



商业数据

订货号	3049262
包装单位	10 pc
最小订货量	10 pc
销售关键代码	BE4Z2X
产品关键代码	BE4Z2X
目录页面	页码395 (C-1-2019)
GTIN	4046356313568
单件重量（含包装）	14.38 g
单件重量（不含包装）	14.38 g
原产地	CN

HV M6/1-VS 2 - 连接件



3049262

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3049262>

技术数据

产品属性

产品类型	桥接件
位数	2

连接数据

最大负载电流	125 A
--------	-------

尺寸

宽度	15 mm
高度	32 mm
深度	4 mm
孔距	18 mm
孔径	6.6 mm

材料规格

颜色	银色
标识材料	铜缆

机械特性

技术数据

钻孔间距	18 mm
------	-------

HV M6/1-VS 2 - 连接件



3049262
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3049262>

分类

ECLASS

ECLASS-12.0	27141190
ECLASS-13.0	27141190

ETIM

ETIM 9.0	EC002848
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

HV M6/1-VS 2 - 连接件



3049262
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3049262>

产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是, 无豁免
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》(CAS编号)	相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 Å© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn