

Anciennement connu comme : Neptune®



Coupures



Chaleur



Applications moyennes

## Gants pratiques, ambidextres et résistants aux coupures, offrant une durabilité avancée.

- Défenses renforcées :** La doublure DuPont™ Kevlar® des gants de sécurité industriels HyFlex® 70-225 leur permet d'atteindre les niveaux de résistance à la coupure des gants ANSI A3/EN ISO D.
- Un aspect pratique supplémentaire :** Les gants de sécurité HyFlex® 70-225 sont lavables et ambidextres, ce qui signifie qu'ils peuvent être lavés plusieurs fois et portés d'une main ou de l'autre, pour une réduction des coûts de remplacement et une plus grande commodité.
- Protection spécialisée :** Le tissage en boucle de ces gants EPI confère à leur doublure des capacités d'isolation thermique, ce qui permet de prévenir les blessures sur le lieu de travail.
- Durabilité améliorée :** Les gants industriels HyFlex® 70-225 sont résistants à l'abrasion, avec un renfort au niveau du pouce et une protection contre l'abrasion de niveau 3 selon les normes EN et ANSI.
- Confort élevé :** Leur doublure épaisse permet d'absorber les chocs, pour une protection des mains véritablement confortable avec un ajustement amorti.



### Secteurs industriels

- Industrie automobile
- Matériel industriel et biens d'équipement

### Applications

- Opérations d'assemblage et de transformation des métaux
- Assemblage de châssis, découpage de carrosserie
- Manipulation de pièces structurelles et de tôlerie
- Inspection (saisie, vérification et marquage)
- Retouche
- Opérations de soudure

# HyFlex®

ADVANCED MECHANICAL PROTECTION

70-225

Gants résistants aux coupures pour travaux moyens

Anciennement connu comme : Neptune®

## Principales propriétés

- Doublure en DuPont™ Kevlar® :** Gants PPE avec protection contre les coupures ANSI A3/EN ISO D
- Conception lavable :** Lavable et réutilisable, pour plus de praticité
- Semelle renforcée pour le pouce :** protection contre l'abrasion EN et ANSI niveau 3

## Accélérateurs chimiques de vulcanisation

- Protéines de caoutchouc naturel

Seul un très faible nombre d'utilisateurs sont à risque de déclarer une sensibilité à cet ingrédient et, par conséquent, de développer une irritation et/ou une allergie de contact.

<small>Normes de performance & </small> <small>Conformité réglementaire</small>

## Conformité REACH

ANSI/ISEA 105-2024



144XD

2122XX

0493

## Spécifications

MARQUE   RÉF.	DESCRIPTION	Jauge	TAILLE	LONGUEUR	CONDITIONNEMENT
HyFlex® 70-225	<b>Matériau du support:</b> Kevlar® <b>Modèle de manchette:</b> Poignet tricot	7	6, 7, 8, 9	230-280 mm / 8.22-10.63 pouces	12 paires/sachet, 12 sachets/carton

<small><small>Pour en savoir plus, visitez le site [www.ansell.com](http://www.ansell.com) ou contactez-nous aux coordonnées suivantes</small></small>:

<small>Région Europe, Moyen-Orient et Afrique</small>

Ansell Healthcare Europe NV  
Riverside Business Park  
Blvd International, 55  
1070 Bruxelles, Belgique  
T : +32 (0) 2 528 74 00  
F : +32 (0) 2 528 74 01

<small>Région Amérique du Sud et Caraïbes</small>  
Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.  
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,  
Q7001 Torre II,  
Suites 1304, 1305 y 1306.  
Col. Centro Sur, c.p. 76079  
Querétaro, Qro, Mexique  
T : +52 442 248 1544 / 248 3133

<small>Région Amérique du Nord</small>  
Ansell Healthcare Products LLC  
111 Wood Avenue South,  
Suite 210  
Iselin, NJ 08830, USA  
T : +1 800 800 0444  
F : +1 800 800 0445

<small>Canada</small>  
Ansell Canada  
105 Lauder  
Cowansville, QC J2K 2K8  
Canada  
Tél. : +1 800 363 8340  
F : +1 800 267 3551

<small>Australie</small>  
Ansell Limited  
Level 3, 678 Victoria Street,  
Richmond, Vic, 3121  
Australia  
T : +61 1800 337 041  
F : +61 1800 803 578

<small>Région Asie-Pacifique</small>  
Ansell Global Trading Center  
(Malaysia) Sdn Bhd  
Prima 6, Prima Avenue  
Block 3512, Jalan Teknokrat 6  
T : +603 8310 6688  
F : +603 8310 6699

Ansell ainsi que le nom des produits suivis des symboles ™ et ® sont des marques commerciales ou déposées d'Ansell Limited ou de ses filiales. Brevets déposés aux États-Unis et brevets en instance aux États-Unis ou dans d'autres pays : [www.ansell.com/patentmarking](http://www.ansell.com/patentmarking) © 2025 Ansell Limited. Tous droits réservés.

Ni le présent document, ni aucune information y figurant, émise par Ansell ou pour son compte, ne constituent une garantie de la qualité marchande ou de l'adéquation d'un quelconque produit Ansell avec une application particulière. Ansell décline toute responsabilité quant à l'adéquation de gants sélectionnés par un utilisateur avec une application spécifique.

**Ansell**