



manocontact
PEV-1/4-B
 N° de pièce: 10773

FESTO

Embase de connecteur comprise dans la fourniture.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Conforme à la norme	EN 60947-5-1
Agrément	CCC
Marque CE (voir déclaration de conformité)	selon la directive européenne sur les équipements basse tension
Note sur la matière	Conforme RoHS
Grandeur mesurée	Pression relative
Méthode de mesure	Convertisseur pneumo-électrique
Pression de service	1 ... 12 bar
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-] Eau
Note sur le fluide de commande et de pilotage	Fonctionnement avec lubrification possible (nécessaire pour un fonctionnement ultérieur)
Température du fluide	-20 ... 80 °C
Température ambiante	-20 ... 80 °C
Fonction d'élément de commutation	Inverseur
Fréquence de commutation max.	3 Hz
Tension CA max. de sortie TOR	250 V
Tension CC max. de sortie TOR	125 V
Courant de sortie max.	5.000 mA
Courant de sortie minimum	1 mA à 24 V 10 mA à 10 V 100 mA à 5V
Catégorie d'utilisation pour charge inductive	AC-14 DC-13
Catégorie d'utilisation pour charge résistif	AC-12 DC-12
Connexion électrique	Connecteur mâle Parallélépipédique selon DIN 43650 Brochage type A, selon EN 175301-803
Mode de fixation	à trou débouchant
Position de montage	indifférent
Raccord pneumatique	G1/4
Poids du produit	194 g
Matériau corps	Aluminium moulé sous pression
Matériau contact de commutation	argent
Plage de réglage seuils	1 ... 12 bar
Degré de protection	IP65
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - Effets de corrosion moyens