

Composiet en S-Video naar VGA Video Converter

Productcode: VID2VGATV2



De VID2VGATV2 Composiet en S-Video naar VGA Video Converter (met schaal aanpassing) biedt een eenvoudige manier om Composiet of S-Video-signalen om te zetten naar VGA (of Component RCA) voor gebruik met computermonitoren, projectoren of HDTV's. Deze compacte videoconverter biedt een schermmenu, of On-Screen Display (OSD), en dipswitches voor de eenvoudige configuratie en selectie van uw video-uitgang en is snel en eenvoudig te installeren via plug-and-play. De geïntegreerde schaal aanpassing past het S-Video of composiet-video-ingangssignaal dynamisch aan, waardoor u uit meerdere uitgangsopties kunt kiezen voor compatibiliteit met uw beeldscherm of projector. De converter wordt bovendien geleverd met een VGA-naar-Component (RCA) breakout-kabel voor aansluiting op tv-toestellen die niet zijn uitgerust met een VGA-poort. Met 2 jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning door StarTech.com

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Perfect voor het weergeven van video via dvd-spelers, videorecorders of oudere spelcomputers op VGA-projectoren en HDTV's
- Bewaak beveiligingscamera's met s-video of composiet signaal op VGA-monitoren of televisietoestellen
- Pas VHS-video aan voor weergave op moderne televisies in een klaslokaal
- Pas oudere medische beeldapparatuur aan voor weergave op computermonitoren
- Gebruik in vergaderingen voor het aanpassen van oudere video-apparatuur om te kunnen werken

met nieuwe projectoren

- Geef een camcorder-uitgang weer op televisies of monitoren uitgerust met een VGA-ingang

Eigenschappen

- Converteer en pas de schaal aan van een composiet/S-Video-ingang naar VGA/component-uitgang
- Ondersteunt NTSC en PAL
- On-Screen Display voor het eenvoudig selecteren en instellen van de het uitgangssignaal
- Omzetting van refresh rate van 50 Hz naar 60 Hz
- Plug-and-play-installatie – geen software of drivers nodig
- VGA naar Component (YPbPr) RCA-adapter meegeleverd

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Active or Passive Adapter	Actief
AV-ingang	S-Video Composite
AV-uitgang	VGA Component
Audio	Nee

Prestaties

Ondersteunde resoluties	PC: 1600x1200, 1280x1024, 1024x768 HDTV: 480p (50/60Hz), 576p (50Hz), 720p (50/60Hz), 1080p (50/60Hz)
Signaalniveau's	Ingang Video bij 1 V p-p, 75 ohm Y bij 1 V p-p, 75 ohm Kleur bij 0,7 V p-p, 75 ohm

Connector(en)

Connector A	Composiet video (1 x RCA)
-------------	---------------------------

	S-Video (4-polig, Mini-DIN)
Connector B	VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid)
<hr/>	
Indicatoren	
LED-indicatoren	Composiet (geel) / S-Video (rood) ingangindicator
<hr/>	
Voeding	
Inclusief voedingsadapter	Inclusief wisselstroomadapter
Uitgangsspanning	5 DC
Uitgangsstroom	1A
Vermogensopname	2.5
<hr/>	
Gebruiksomgeving	
Bedrijfstemperatuur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Opslagtemperatuur	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Vochtigheid	0% - 60% rel. luchtvochtigheid
<hr/>	
Fysieke eigenschappen	
Kleur	Zwart
Type behuizing	Kunststof
Lengte product	4.4 in [11.2 cm]
Breedte product	2.5 in [64 mm]
Hoogte product	1.0 in [26 mm]
Gewicht product	3.0 oz [86 g]
<hr/>	
Verpakkingsinformatie	
Package Length	4.6 in [11.8 cm]
Package Width	8.2 in [20.9 cm]
Package Height	2.4 in [61 mm]

Verzendgewicht
(verpakt) 16.2 oz [459 g]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd	Videoconverter met schaal aanpassing
	Universele voedingsadapter
	Handleiding
	VGA-naar-component (RCA) breakout-kabel

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

