



- Fit moderno aderente, con grande libertà di movimento.
- Alta protezione grazie alle proprietà antistatiche e ignifughe.
- Cuciture con trattamento ignifugo per aumentarne la durata.

Tecnico

Outfit moderno. Antistatico e ignifugo. Cuciture con filo ignifugo. Girocollo. Cuciture di contrasto. Le istruzioni di lavaggio sono stampate sul tessuto per non avere etichette che potrebbero provocare irritazioni.

Utente



50121-929 Sottomaglia tecnica

multiprotezione
MASCOT® MULTISAFE

010

S	M	L	XL	2XL	3XL
---	---	---	----	-----	-----

Composizione del tessuto esterno

60% modacrilico/39% cotone/1% fibre di carbonio
200 g/m²



Tessuto Single jersey.

Categoria lavaggio industriale C2

Certificazioni



- OEKO-TEX® STANDARD 100
- EN 1149-3
- EN 1149-5
- EN ISO 11612 (A1, B1, C1, F1)
- EN 61482-1-1 (ATPV - 5.5 cal/cm²)

Logo

A causa delle caratteristiche specifiche della qualità del tessuto, la stampa del logo è possibile solo utilizzando specifici tipi di transfer. Poiché si tratta di un prodotto di sicurezza, consigliamo vivamente che sia MASCOT ad applicare il logo per ridurre il rischio di errori. Per favore contattate l'assistenza clienti per ulteriori informazioni.

Posizione del logo:

- Logo abbigliamento da lavoro. Posizione speciale. Contattare per accordi