

F0456-902

Veiligheidsschoenen laag

S3 - klittenbandsluiting

MASCOT® FOOTWEAR INDUSTRY



09

1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145
1146	1147	1148				

Hoofdmateriaal/bovenmateriaal

Volnerf leer

Maat 42: 700 g



Certificeringen



- Veiligheidsklasse S3
- Ultra slip resistant zool (antislip)
- EN ISO 20345
- Afvoer van statische elektriciteit (ESD)

- Ergonomische aluminium veiligheidsneus voor meer bescherming, bewegingsvrijheid en comfort.
- De anti-perforatiezool van textiel is zeer flexibel en beschermt de voet tevens tegen warmte en kou. De oppervlakte van de anti-perforatiezool van textiel is groter dan die van staal en biedt daardoor meer bescherming aan de zijkant van de voet.
- MASCOT's gepatenteerde, stabiliserende en schokabsorberende cambreur maakt de schoen geschikt voor werkzaamheden op een oneffen ondergrond en ladders.
- De schokabsorberende inlegzolen zijn uitneembaar, slijtvast en antistatisch.
- De PU/rubber zool is speciaal ontworpen voor een veeleisende omgeving, hittebestendig tot 300°C contactwarmte.
- De loopzool is olie- en benzinebestendig.
- ESD-goedgekeurd volgens EN IEC 61340-4-3: 2018 + EN 61340-5-1: 2016.

Technische informatie

Sluiting met klittenband. De aluminium veiligheidsneus is ergonomisch gevormd. Anti-perforatiezool van textiel. De multifunctionele cambreur werkt stabiliserend en heeft een ingebouwd stootkussen. Tussenzool van PU. Zool van rubber, extreem slijtvast. De inlegzolen zijn uitneembaar, antistatisch en slijtvast. Vocht wordt opgenomen en effectief weggevoerd. Overneus van PU is vormgegoten. De zool is olie- en benzinebestendig. De zool is hittebestendig tot 300°C contactwarmte. Laddergrip. De inlegzool is stootabsorberend. Schacht van waterafstotend en ademend buitenmateriaal. Geschikt voor knielend werk. Hielkap. Non marking zool. ESD-goedgekeurd volgens EN IEC 61340-4-3: 2018, EN 61340-5-1: 2016. Binnenvoering van leer in hoogwaardige kwaliteit.

Gebruiker

