

## 特点

- 电缆保护
- 开槽结构
- 由于具有自熄灭特性、显著降低火灾风险
- 插槽间隙为 8mm

## RS Pro 灰色一字面板线槽 - 开放式槽， W15 mm x D25mm ， L2m ， PVC

RS 库存号： 758-9260



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

## 商品描述属性 1

由 RS Pro 为您提供的这款开放式槽 PVC 电缆线槽用途广泛且经济实惠。此电缆线槽可在任何需要电缆保护的应用中使用，它具有灵活的插槽，可轻松滑入和滑出电缆盖。开放式槽结构还可使电缆在任何位置穿过线槽和从线槽中拉出。该线槽由高耐冲击，防翘曲 PVC 制成，自熄灭等级为 UL94-V2。这意味着该线槽具有安全和长寿命的特点，适用于商业应用。无论您是要通过配电盘为 IT 应用布线，还是为繁忙的办公室或工厂车间排布电源和网络线缆，这款电缆线槽都是理想的选择。所有型号均高度可靠且质量放心。

## 一般规格

线槽 / 链类型	一字面板线槽
材料	pvc
颜色	灰色
火灾行为	自熄灭
应用	提供的 PVC 线槽采用 Advanced 挤压工艺开发，可实现平稳的过程流，并确保符合最终产品国际质量标准

## 机械规格

长度	2m
宽度	15mm
深度	25mm
插槽类型	打开
槽间隙	8mm

## 操作环境规格


最高工作温度	85°C
--------	------

认证

符合标准

ce 、 csa 、 符合 rohs 标准、 ul 94 v-0 、 ul 94 v-2 、  
ul E97527





RS Article No	W(mm)	H(mm)	A	Slot	Length
<b>301-1924</b>	25	25	10	8mm	2M
<b>301-1946</b>	33	45	14		
<b>301-1930</b>	25	45	10		
<b>301-1974</b>	50	50	22.5		
<b>301-1968</b>	45	45	20		
<b>301-1980</b>	25	65	10		
<b>301-2006</b>	60	60	27.5		
<b>301-1996</b>	45	65	20		
<b>301-2040</b>	33	100	14		
<b>301-2034</b>	72	64	33.5		
<b>879-3713</b>	25	25	10	8mm	1M
<b>879-3722</b>	60	60	27.5	8mm	2M
<b>758-9260</b>	15	25	5		