

## 触点插芯 - VS-15-BU-DSUB-EG - 1688887


Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)

D-SUB插芯，外壳尺寸2，带15个信号插针，孔式插针，带焊杯，直头，固定孔直径3mm，与面板安装支架和插头外壳VS-15-...配套



RoHS

### 关键商业数据

包装单位	10 STK
最小订货量	10 STK
GTIN	 4 017918 823030
GTIN	4017918823030
海关税则号	8536909000
Sales Key	ABNADB

### 技术数据

#### 机械特性

位数	15
连接图表	D-SUB 15
插 / 拔周期	≥ 50
连接方式	浸焊
导线横截面	0.5 mm <sup>2</sup>
可连接导线横截面AWG	20
每个信号接点的插入力	≤ 3.40 N
安装类型	孔
类型	15
外壳尺寸	2

#### 环境条件

环境温度 (运行)	-55 °C ... 125 °C
-----------	-------------------

#### 材料数据

阻燃等级，符合UL 94	V0
--------------	----

# 触点插芯 - VS-15-BU-DSUB-EG - 1688887

## 技术数据

### 材料数据

外壳材料	钢，镀锡
接触件载体材料	PBT-GF
接触件材料	铜合金
材料接触表面	硬镀金覆盖镍层

### 电气特性

位数	15
额定电流	5 A (20 °C时)
过电压等级	III
污染等级	2
额定电压(III/3)	125 V
测试电压	1200 V


### 标准和规范

阻燃等级，符合UL 94	V0
--------------	----

### Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	环保使用期限 = 50
	更多有害物质的详情，请参考“下载区”内的“制造商声明”

## 产品图



### D-SUB插芯

### 分类

### eCl@ss

eCl@ss 4.0	27140816
eCl@ss 4.1	27260701
eCl@ss 5.0	27260701
eCl@ss 5.1	27261200

# 触点插芯 - VS-15-BU-DSUB-EG - 1688887

## 分类

### eCl@ss

eCl@ss 6.0	27261200
eCl@ss 7.0	27440205
eCl@ss 8.0	27440205
eCl@ss 9.0	27440217

### ETIM

ETIM 2.0	EC000438
ETIM 3.0	EC000438
ETIM 4.0	EC000438
ETIM 5.0	EC000438
ETIM 6.0	EC000438

### UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211923
UNSPSC 7.0901	39121522
UNSPSC 11	39121522
UNSPSC 12.01	39121522
UNSPSC 13.2	39121421

## 认证

### 认证

认证

UL Recognized / EAC

防爆认证

### 认证详情

UL Recognized		<a href="http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm">http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm</a>	FILE E 118976
---------------	--	---	---------------

EAC		B.01742
-----	--	---------

## 附件

附件

## 触点插芯 - VS-15-BU-DSUB-EG - 1688887

### 附件

#### 插头外壳

D-SUB插头外壳 - CUC-DST-GPME-S/DSSC15 - 1419710



D-SUB插头外壳，保护等级: IP20，标识材料: ABS，金属镀层，电缆出口: 直头，外壳尺寸: 2，颜色: 裸金属

---

D-SUB插头外壳 - CUC-DST-GPME-A/DSSC15 - 1419718



D-SUB插头外壳，保护等级: IP20，标识材料: ABS，金属镀层，电缆出口: 弯头，外壳尺寸: 2，颜色: 裸金属

---

D-SUB插头外壳 - CUC-DST-GZNI-S/DSSC15 - 1419724



D-SUB插头外壳，保护等级: IP20，标识材料: 锌模铸，电缆出口: 直头，外壳尺寸: 2，颜色: 裸金属

---

D-SUB插头外壳 - CUC-DST-GZNI-A/DSSC15 - 1419725



D-SUB插头外壳，保护等级: IP20，标识材料: 锌模铸，电缆出口: 弯头，外壳尺寸: 2，颜色: 裸金属

---

D-SUB插头外壳 - CUC-DST-GPME-S/DSFL15 - 1419731



D-SUB插头外壳，保护等级: IP20，标识材料: ABS，金属镀层，电缆出口: 直头，外壳尺寸: 2，颜色: 裸金属，扣合锁定

---

## 触点插芯 - VS-15-BU-DSUB-EG - 1688887

### 附件

#### D-SUB插头外壳 - CUC-DST-GPME-A/DSFL15 - 1419732



D-SUB插头外壳，保护等级: IP20，标识材料: ABS，金属镀层，电缆出口: 弯头，外壳尺寸: 2，颜色: 裸金属，扣合锁定

---

#### D-SUB插头外壳 - CUC-DST-GZNI-S/DSFL15 - 1419756



D-SUB插头外壳，保护等级: IP20，标识材料: 锌压铸，电缆出口: 直头，外壳尺寸: 2，颜色: 裸金属，扣合锁定

---

#### D-SUB插头外壳 - CUC-DST-GZNI-A/DSFL15 - 1419757



D-SUB插头外壳，保护等级: IP20，标识材料: 锌压铸，电缆出口: 弯头，外壳尺寸: 2，颜色: 裸金属，扣合锁定