

systeme de repérage CAB 3™ pour filerie et blocs de jonction Viking 3



Repères sur fil parfaitement alignés grâce aux picots latéraux



382 12



Bornier équipé de repères et supports de repères CAB 3

Permettent le repérage de fils ou blocs de jonction Viking 3

Repères pour filerie 0,15 à 0,5 mm² et 0,5 à 1,5 mm² et blocs de jonction

Emb. ⁽¹⁾	Réf.	
	Sur blocs de jonction Viking 3 : - 4 repères 0,15 à 0,5 mm ² maxi - 3 repères 0,5 à 1,5 mm ² maxi	
	Chiffres : code couleur international	
	0,15 à 0,5 ²	0,5 à 1,5 ²
1000 1200	381 00	382 10
1000 1200	381 01	382 11
1000 1200	381 02	382 12
1000 1200	381 03	382 13
1000 1200	381 04	382 14
1000 1200	381 05	382 15
1000 1200	381 06	382 16
1000 1200	381 07	382 17
1000 1200	381 08	382 18
1000 1200	381 09	382 19
	Lettres : noir sur fond jaune	
300	381 10	383 00
300	381 11	383 01
300	381 12	383 02
300	381 13	383 03
300	381 14	383 04
300	381 15	383 05
300	381 16	383 06
300	381 17	383 07
300	381 18	383 08
300	381 19	383 09
300	381 20	383 10
300	381 21	383 11
300	381 22	383 12
300	381 23	383 13
300	381 24	383 14
300	381 25	383 15
300	381 26	383 16
300	381 27	383 17
300	381 28	383 18
300	381 29	383 19
300	381 30	383 20
300	381 31	383 21
300	381 32	383 22
300	381 33	383 23
300	381 34	383 24
300	381 35	383 25
	Signes conventionnels : noir sur fond jaune	
300	381 40	382 70
300	381 41	382 71
300	381 42	382 72
300	381 43	382 73
300	381 44	382 74
300	381 45	382 75
300	381 46	382 76

Repères pour filerie 1,5 à 2,5 mm² et 4 à 6 mm²

Emb. ⁽¹⁾	Réf.	
	1,5 à 2,5 ²	
	4 à 6 ²	
	Chiffres : code couleur international	
1200 800	382 20	382 30
1200 800	382 21	382 31
1200 800	382 22	382 32
1200 800	382 23	382 33
1200 800	382 24	382 34
1200 800	382 25	382 35
1200 800	382 26	382 36
1200 800	382 27	382 37
1200 800	382 28	382 38
1200 800	382 29	382 39
	Lettres : noir sur fond jaune	
300	383 30	383 60
300	383 31	383 61
300	383 32	383 62
300	383 33	383 63
300	383 34	383 64
300	383 35	383 65
300	383 36	383 66
300	383 37	383 67
300	383 38	383 68
300	383 39	383 69
300	383 40	383 70
300	383 41	383 71
300	383 42	383 72
300	383 43	383 73
300	383 44	383 74
300	383 45	383 75
300	383 46	383 76
300	383 47	383 77
300	383 48	383 78
300	383 49	383 79
300	383 50	383 80
300	383 51	383 81
300	383 52	383 82
300	383 53	383 83
300	383 54	383 84
300	383 55	383 85
	Signes conventionnels : noir sur fond jaune	
300	382 80	382 90
300	382 81	382 91
300	382 82	382 92
300	382 83	382 93
300	382 84	382 94
300	382 85	382 95
300	382 86	382 96

(1) Jusqu'à 0,5 mm² : réglettes de 25 repères
De 0,5 mm² à 2,5 mm² : réglettes de 30 repères
Après 2,5 mm² : réglettes de 20 repères
Ces références sont tarifées au repère