

HC-ALU 6-78 PROFILE 1000 - 电子模块外壳



2200895

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2200895>

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



型材外壳，壁式安装（可选配附件），铝制型材，2件，型材宽度（内部）：78 mm，型材宽度（外部）：98.5 mm，长度：1000 mm，高度：98.5 mm，深度：32.8 mm

优势

- 铝制挤压型材
- 可提供的长度范围为100 mm ... 1000 mm，可任意切割至所需长度
- 可提供的总宽度范围为53.5 mm ... 161 mm
- 防护等级高达IP65
- 可用作手持式壳体和壁式安装壳体
- 可选择电磁兼容密封件

商业数据

订货号	2200895
包装单位	1 pc
最小订货量	1 pc
销售关键代码	ACFAAA
产品关键代码	ACFAAA
目录页面	页码768 (C-1-2013)
GTIN	4046356716222
单件重量（含包装）	1,814 g
单件重量（不含包装）	1,814 g
原产地	HU

HC-ALU 6-78 PROFILE 1000 - 电子模块外壳

2200895

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2200895>



技术数据

产品属性

产品类型	元件壳体下部
外壳类型	型材外壳
壳体系列	HC-ALU
产品系列	HC-ALU 6-78
型号	铝制型材，2件
带通风口	否

尺寸

尺寸图	
高度	98.5 mm
深度	32.8 mm
长度	1000 mm

外部尺寸

型材宽度（外部）	98.5 mm
----------	---------

内部尺寸

型材宽度（内部）	78 mm
----------	-------

材料规格

颜色 (外壳)	石墨灰色 (RAL 7024)
外壳材料	铝
表面特性	粉末镀层

环境和真实条件

环境条件

要达到的最大IP编码	IP65
环境温度（运行）	-40 °C ... 85 °C


PCB数据

PCB支架数量	7
PCB安装类型	插槽


安装

安装类型	壁式安装（可选配附件）
------	-------------

图纸



尺寸图



示意图

HC-ALU 6-78 PROFILE 1000 - 电子模块外壳



2200895

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2200895>

分类

ECLASS

ECLASS-11.0	27182701
ECLASS-13.0	27190601

ETIM

ETIM 9.0	EC002779
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

HC-ALU 6-78 PROFILE 1000 - 电子模块外壳



2200895

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2200895>

产品环境合规性

EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是, 无豁免
------------------	--------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	没有超过限值的危险物质

EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》(CAS编号)	相关物质重量百分比不超过0.1%
----------------------	------------------

Phoenix Contact 2025 Å© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn