

特点

- 尼龙 66 外壳、符合 UL94V - 2 标准
- 模制的黑色或白色塑料主体
- 执行器表面可选择普通或 I/O 标记。
- 单刀单掷、单刀双掷和双刀单掷开关配置
- 牢固的嵌入式面板安装
- 20mm 面板切口
- 可选透明防溅盖、提供 IP55 保护
- 人机工程学曲面执行器

RS Pro 单刀单掷（单刀单掷）、通 / 断翘板开关面板安装

RS 号: 793-2563



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

商品描述属性

源自深受信赖的 RS PRO 品牌，一系列非发光圆形翘板开关设计用于面板安装。可选瞬时型或闭锁型开关操作，圆形开关适用于各种不同应用。安装轻松，切割好 20 mm 直径的切口后，只需将翘板简单卡入到面板或应用中，即可牢牢固定。交流电源翘板可选白色或黑色主体，并提供单极或双极配置，具体视个体项目要求而异。这些通用型翘板开关特别适用于维护、维修和新设计工作。

20 mm 圆形开关是否提供附件？

是，提供透明防溅盖，可提供达 IP55 级的额外保护。请参见部件号 [793-2569](#)

- 部件号 [793-2563](#) 是黑色单刀单掷闭锁型开关、带输入 / 输出标记
- 部件号 [793-2550](#) 是黑色单刀双掷瞬时型开 - 关 - 开开关、带 ioii 标记
- 部件号 [793-2569](#) 是透明 IP55 防溅保护盖
- 部件号 [793-2572](#) 是白色单刀单掷闭锁型开关、无标记
- 部件号 [793-2575](#) 是黑色双刀单掷闭锁开关、带输入 / 输出标记
- 部件号 [793-2541](#) 是白色单刀单掷瞬时型开关、带输入 / 输出标记

一般规格

联系人配置	单刀单掷 (SPST)
开关操作	灭 - 亮 - 灭、
亮起	否
执行器颜色	黑色
执行器形状	圆形
图例文本	on (Symbol) ; off (Symbol
触点材料	铜合金
外壳材料	尼龙
应用	安全设备、白色家电、滚筒式烘干机、洗衣机、冰箱和冰柜、空调装置、风扇和加热产品、家用电器、咖啡机、水壶、电气面板

电气规格

触点额定电流	5V
交流额定电压	250V
直流额定电压	125/55 1E4 10A/125VAC
Terminal	镀铜合金 sn 或 ag
端接类型	快速连接
触点电阻	30mΩ
最小绝缘电阻	500VDC 100mΩ

机械规格

面板开孔尺寸	20.8mm x20.6mm x20mm
面板切口宽度	20.8mm
面板切口高度	20.6mm
面板切口直径	20mm
安装类型	面板安装
机械寿命	100000 次操作
操作力	300g~600g

操作环境规格

工作温度范围:	-25°C 至 125°C
最低工作温度	-25°C
最高工作温度	125°C

保护类别

ip 等级	IP55
-------	------

认证

合规性 / 认证	UL94V - 2 , 符合 rohs 标准
----------	------------------------



Drawing (mm):



