

## Han3A RJ45 PFT HIFF adapter



图片仅用于说明。请参考产品描述。

订货号	09 45 515 0024
规格	Han3A RJ45 PFT HIFF adapter
浩亭电子目录	<a href="https://harting.com/09455150024">https://harting.com/09455150024</a>

### 标识

类别	连接器
系列	RJ45
原件	适配器
规格	安装 HIFF 插芯

### 版本

尺寸	3 A
屏蔽	无屏蔽

### 技术参数

极限温度	-40 ... +70 °C
插拔次数	≥500

### 材料特性

材料 (上壳/底座)	聚碳酸酯 (PC)
颜色 ( 上壳/底座 )	黑色
材料阻燃性等级符合 UL 94	V-0
RoHS	符合
ELV 状态	符合
China RoHS	e
REACH 附件 XVII 物质	不包含
REACH 附件 XIV 物质	不包含
REACH SVHC 物质	不包含

## 材料特性

加州 65 号提案物质 有

加州 65 号提案物质 镍

## 规格和认证

认证 DNV GL

## 商业数据

包装尺寸	10
净重	3 g
原产国	罗马尼亚
欧洲海关关税号	85389099
GTIN	5713140060944
eCl@ss	27440210 工业插头连接器固定框
ETIM	EC002310
UNSPSC 24.0	39121466