




Adaptateurs process pour raccord pour tuyaux SMS

ADAPT G1/2-SMS DN25



EC 1935/2004 FCM FDA Hygienic Cleanable

Application		
Tenue en pression	40 bar	4 MPa
Tests / homologations		
Directive relative aux équipements sous pression	Une classification éventuelle selon DESP dépend de l'application et est à effectuer par l'utilisateur / l'exploitant.	
Consignes de sécurité	La compatibilité du fluide et du matière du produit doit être vérifiée dans toutes les applications.	
Données mécaniques		
Poids [g]	175	
Matières	inox (1.4435 / 316L)	
Raccordement capteurs	G 1/2 cône d'étanchéité	
Raccord process	raccord pour tuyaux SMS DN25	
Caractéristiques de surface Ra/Rz des surfaces en contact avec le fluide	Ra < 0,4 µm / Rz = 4 µm	
Remarques		
Unité d'emballage	1 pièces	