



R-259B

Gants d'impact imperméables et résistants, avec une résistance avancée aux coupures pour une sécurité accrue des mains



Antichoc



Abrasion

Coupures

Pulvérisation et projections de liquides



Huile



Applications lourdes

Gants d'impact imperméables et résistants, avec une résistance avancée aux coupures pour une sécurité accrue des mains

- **Protection spécialisée :** La conception brevetée des gants d'impact RINGERS® R259B en TPR (caoutchouc thermoplastique), développée avec la F3 Technology™, offre une protection des articulations, du pouce et de la longueur des doigts.
- **Défenses avancées :** Une couche supplémentaire sur la paume améliore la résistance aux coupures, tandis qu'une barrière imperméable et un revêtement résistant aux liquides sur le dessus de la main garantissent une protection personnelle sèche et fiable.
- **Optimisation de la convivialité :** Leur construction avancée comprend une liaison durable entre chaque couche, limitant la séparation des gants lors du retrait.
- **Poignée renforcée :** La paume en cuir synthétique assure une excellente prise en main
- **Caractéristiques améliorées :** Ces gants RINGERS® à visibilité accrue, avec des bandes réfléchissantes sur les poignets, améliorent encore les niveaux de sécurité, tandis que la fermeture du poignet en néoprène assure un bon maintien.



Secteurs industriels

- Production
- Énergie

Applications

- Engagement et libération de colonnes de forage
- Chaînage de tiges
- Maintenance/Entretien des installations et des machines
- Installation et retrait d'engins de forage
- Manipulation de fer
- Maniement de matériel industriel
- Réparation et maintenance d'équipements
- Manipulation de tuyaux
- Manipulation de matériaux à bords tranchants ou bruts de coupe
- Chargement et roulage
- Réparation de conduites hydrauliques
- Réapprovisionnement en huile, fluide et diesel



R-259B

Gants d'impact imperméables et résistants, avec une résistance avancée aux coupures pour une sécurité accrue des mains

Principales propriétés

- **Conception TPR brevetée** : Protection contre les chocs au niveau des articulations, du pouce et de la longueur des doigts
- **Barrière imperméable et revêtement résistant aux liquides** : pour des mains sûres et sèches
- **Couche supplémentaire sur la paume** : capacités avancées de résistance aux coupures

<small>Normes de performance & </small> <small>Conformité réglementaire</small>

Conformité REACH

ANSI/ISEA 105-2024



EN388: 2016



4X44FP

EN 511



021

ANSI/ISEA 138-2019



Spécifications

MARQUE RÉF.	DESCRIPTION	Jauge	TAILLE	COULEUR DE L'ENDUCTION	CONDITIONNEMENT
RINGERS® R259B	Matériau du support: PEHP Modèle de manchette: Attache poignet longue en néoprène		8, 9, 10, 11, 12, 13	Rouge	5 paires/sachet, 10 sachets/carton

<small><small>Pour en savoir plus, visitez le site www.ansell.com ou contactez-nous aux coordonnées suivantes</small></small>

<small>Région Europe, Moyen-Orient et Afrique</small>

Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Bruxelles, Belgique
T : +32 (0) 2 528 74 00
F : +32 (0) 2 528 74 01

<small>Région Amérique du Nord</small>
Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
T : +1 800 800 0444
F : +1 800 800 0445

<small>Australie</small>
Ansell Limited
Level 3, 678 Victoria Street,
Richmond, Vic, 3121
Australia
T : +61 1800 337 041
F : +61 1800 803 578

<small>Région Asie-Pacifique</small>
Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
Prima 6, Prima Avenue
Block 3512, Jalan Teknokrat 6
T : +603 8310 6688
F : +603 8310 6699

<small>Région Amérique du Sud et Caraïbes</small>
Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II,
Suites 1304, 1305 y 1306,
Col. Centro Sur, c.p. 76079
Queretaro, Qro. Mexico
T : +52 442 248 1544 / 248 3133

<small>Canada</small>
Ansell Canada
105 Lauder
Cowansville, QC J2K 2K8
Canada
Tél. : 1 800 363 8340
F : +1 800 267 3551

Ansell ainsi que le nom des produits suivis des symboles ™ et ® sont des marques commerciales ou déposées d'Ansell Limited ou de ses filiales. Brevets déposés aux États-Unis et brevets en instance aux États-Unis ou dans d'autres pays : www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Tous droits réservés.

Ni le présent document, ni aucune information y figurant, émise par Ansell ou pour son compte, ne constituent une garantie de la qualité marchande ou de l'adéquation d'un quelconque produit Ansell avec une application particulière. Ansell décline toute responsabilité quant à l'adéquation de gants sélectionnés par un utilisateur avec une application spécifique.

