

TORCIA A LED STILO IN ALLUMINIO - 170 LUMEN

889 TM



- Corpo in alluminio anodizzato
- Vetro anteriore incassato
- 3 modalità di illuminazione: Alto-medio-strobo
- Clip aggancio
- Accensione mediante pulsante posteriore

Fonte di luce	1 x SMD LED
N° livelli di luminosità	3
Flusso luminoso (lm)	170-55-Strobo
Temperatura del colore (k)	6500
Lunghezza fascio luminoso (m)	80
Grado di protezione	IP54
Tipo batteria (non fornite)	2 x AA
Autonomia min-max (ore)	1,5-3
Temperatura di utilizzo (°C)	-20 ÷ 50

Dettagli famiglia

Codice	LxPxH mm	 Peso gr	 Q.tà x conf.	Prezzo listino
U08890071	152x24x24	64	1	€ 30.30

Stanley Black & Decker Italia S.r.l.

Sede legale: Via Energy Park 6 - 20871 Vimercate (MB)
Sede operativa: Via Volta 3 - 21020 Monvalle (VA) Italia
Partita IVA e C.F.: 03225990138

StanleyBlack&Decker

Società a Socio Unico soggetta a coord. e controllo da parte di Stanley Black & Decker, Inc.
Capitale Sociale I.V. € 12.000.000

Serie / Configurazioni

Articoli



5003/150M - Matrix - Assortimento di pinze, martelli e scalpelli (15 pz)

Stanley Black & Decker Italia S.r.l.

Sede legale: Via Energy Park 6 - 20871 Vimercate (MB)
Sede operativa: Via Volta 3 - 21020 Monvalle (VA) Italia
Partita IVA e C.F.: 03225990138

StanleyBlack&Decker

Società a Socio Unico soggetta a coord. e controllo
da parte di Stanley Black & Decker, Inc.
Capitale Sociale I.V. € 12.000.000