

CAPICORDA CON ATTACCO CONTENUTO **A19B-M8/15.5**

per interruttori automatici B.T. per cavi in rame

ATTACCO CONTENUTO



CERTIFICATI 

 E125401

CAPICORDA CON ATTACCO CONTENUTO **A19B-M8/15.5**

Caratteristiche tecniche

PROPRIETÀ

Larghezza	15,5 mm
Lunghezza	52,5 mm
Diametro	13,5 mm
Diametro del foro	8,4 mm
Imballo standard	100
Imballo minimo	25
M	9 mm
N	8 mm
Ø Vite mm	8 mm
Diametro massimo del cavo spelato	13,5 mm
Senza foro di ispezione	Y
Materiale (Corpo)	Rame ETP stagnato elettroliticamente
Materiale (Colletto)	Rame ETP stagnato elettroliticamente

