



Principales

Gamme de produit	Modicon M171
Type de produit ou équipement	Module de communication
Protocole de port de communication	BACnet IP SMTP HTTP Ethernet Modbus TCP Modbus RTU RS485 BACnet MS/TP

Complémentaires

Type de connexion intégrée	Ethernet RJ45 - paire torsadée RS485 sertissage de fil - paire torsadée
Réglage	Pas 3,81 mm
Raccordement électrique	Bornier débrochable à vis
Interface physique	Insertion 90° - 2,5 mm² câble RJ45
Alimentation	Via la carte de base EVD/EVC
Compatibilité produit	Performance du contrôleur logique M171
Poids du produit	0,077 Kg

Environnement

Certifications du produit	CE[RETURN]CSA[RETURN]cURus[RETURN]EAC
Marquage	CE
Degré de protection IP	IP20
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-10...55 °C
Température de l'air ambiant pour le stockage	-20...85 °C
Humidité relative	10...90 % sans condensation

Détails concernant la commande et l'expédition

Catégorie	US1PC1222537
Programme promotionnel	PC12
GTIN	3606480752513
Rentabilité	Non
Pays d'origine	IT

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	13,200 Cm
Largeur de l'emballage 1	9,100 Cm
Longueur de l'emballage 1	18,700 Cm
Poids de l'emballage (Kg)	173,900 G
Type d'emballage 2	S02
Nb produits dans l'emballage 2	6
Hauteur de l'emballage 2	15,000 Cm
Largeur de l'emballage 2	30,000 Cm
Longueur de l'emballage 2	40,000 Cm
Poids de l'emballage 2	1,351 Kg

Durabilité de l'offre

Proposition 65 de Californie	WARNING: This product can expose you to chemicals including: Lead and lead compounds, which is k
Sans mercure	Oui
Sustainable packaging	Oui
Emballage avec carton recyclé	Oui
Règlementation REACH	Référence contenant des SVHC au-delà du seuil 
Directive UE RoHS	Conforme Par Exemption 
Reprise	Non
Label DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18
--------------------	----

Product Life Status : **Commercialisé**