

Han Snap Plastic Housing Size 6



图片仅用于说明。请参考产品描述。

订货号	09 33 006 0401
规格	Han Snap Plastic Housing Size 6
浩亭电子目录	https://harting.com/09330060401

标识

类别	上壳/底座
上壳/底座系列	Han-Snap®
上壳/底座类型	底座外壳

版本

尺寸	6 B
版本	顶/侧出线
锁定类型	压入式连接
包装内容	两个半边底座配备盲塞

技术参数

拧紧力矩	0.8 Nm
极限温度	-40 ... +125 °C
关于极限温度的说明	用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
保持力	≥300 N 锁定状态

材料特性

材料 (上壳/底座)	聚碳酸酯 (PC)
颜色 (上壳/底座)	RAL 7032 (卵石灰)
材料阻燃性等级符合 UL 94	V-0
RoHS	符合
ELV 状态	符合
China RoHS	e

材料特性

REACH 附件 XVII 物质	不包含
REACH 附件 XIV 物质	不包含
REACH SVHC 物质	有
REACH SVHC 物质	Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
ECHA SCIP 编号	60b1a572-bb3f-476f-9307-b7d1688bd90c
铁路车辆防火	EN 45545-2 (2020-08)
包含危险等级的要求集	R22 (HL 1-3) R23 (HL 1-3)

规格和认证

规格	IEC 60068-2-6 振动 (正弦) IEC 60068-2-27 冲击
----	--

商业数据

包装尺寸	1
净重	50 g
原产国	德国
欧洲海关关税号	85389099
GTIN	5713140050716
eCl@ss	27440202 长方形连接器的外壳
ETIM	EC000437
UNSPSC 24.0	39121466