

preLink RJ45 plug, IP20 Cat.6A



图片仅用于说明。请参考产品描述。

订货号	20 82 101 0010
规格	preLink RJ45 plug, IP20 Cat.6A
浩亭电子目录	https://harting.com/20821010010

标识

类别	连接器
系列	preLink®
上壳/底座系列	RJ45
原件	连接器
规格	RJ45

版本

接线方式	preLink® IDC 绝缘置换连接
公母类型	公头
屏蔽	屏蔽
针数	8
编码	RJ45

技术参数

导体截面积	0.1 ... 0.12 mm ² 0.22 ... 0.32 mm ²
导体截面积	AWG 27 ... AWG 26 AWG 24 ... AWG 22
传输特性	Cat. 6A E _A 级, 到 500 MHz
数据速率	10 Mbit/s 100 Mbit/s 1 Gbit/s 2.5 Gbit/s 5 Gbit/s 10 Gbit/s

技术参数

极限温度	-40 ... +85 °C
相对湿度	95 % 非冷凝 (操作)
插拔次数	≥750
防护等级符合 IEC 60529	IP20
电缆直径	5 ... 9 mm
抗震	5.72 m/s ² 符合 IEC 61373 标准 , 类别 1 B 级
抗冲击	5 g / 30 ms , 每个轴冲击5 次 符合 IEC 61373 标准 , 类别 1 B 级

材料特性

材料(插芯)	锌压铸 , 镀镍
RoHS	符合
ELV 状态	符合
China RoHS	e
REACH 附件 XVII 物质	不包含
REACH 附件 XIV 物质	不包含
REACH SVHC 物质	不包含
加州 65 号提案物质	不包含

规格和认证

规格	EN 45545-2
UL / CSA	UL 1863 DUXR2.E470046 CSA-C22.2 No. 182.4, No. 233-09 DUXR8.E470046
认证	DNV GL
PROFINET	有

商业数据

包装尺寸	1
净重	22 g
原产国	拉脱维亚
欧洲海关关税号	85366990
GTIN	5713140135635
eCl@ss	27440114 矩形连接器 (用于现场组装)
ETIM	EC002636

商业数据

UNSPSC 24.0

39121408