

Mod. 8831HL B

8831HL – EXPLORER CASES PROTECTION LÉGÈRE AVEC MOBILITÉ TOTALE

La nouvelle **Explorer Cases 8831** est conçue pour offrir sécurité, légèreté et polyvalence dans toutes les situations. Fabriquée avec une technologie de **moulage par injection** et des **parois fines de 4 mm**, elle garantit une résistance exceptionnelle tout en conservant un poids étonnamment réduit.

Certifiée **IP67**, elle assure une protection totale contre la poussière et l'immersion temporaire dans l'eau, ce qui la rend idéale pour les applications professionnelles, industrielles et en extérieur.

Équipée de **roues robustes de 75 mm** avec **bagues autolubrifiantes** et d'une **poignée latérale**, la 8831 est conçue pour garantir un **transport fluide même sur des terrains difficiles**.

Elle intègre également des **passages dédiés pour l'installation de sangles**, permettant de **superposer et transporter plusieurs valises ensemble** de manière stable et sécurisée.


Disponible en **4 coloris**, elle peut être fournie **vide** ou avec **mousse prédécoupée**, afin de s'adapter parfaitement aux besoins de transport et de protection du matériel.

Caractéristiques principales :

- Certifiée **IP67** – étanche à l'eau et à la poussière
- **Parois fines (4 mm)** avec structure haute résistance
- Exceptionnellement **légère**
- Disponible en **4 couleurs**
- Versions **vide** ou avec **mousse prédécoupée**
- Entièrement **waterproof**
- Roues **robustes de 75 mm de diamètre**



METRIC MM-KG-C°



DIMENSIONS INTERNES

L LONGUEUR	880 mm
W LARGEUR	300 mm
D PROFONDEUR	305 mm
COUVERCLE	45 mm
FOND	260 mm


DIMENSIONS EXTERNES

L LONGUEUR	963 mm
W LARGEUR	368 mm
D PROFONDEUR	329 mm

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

POIDS À VIDE	7.8 Kg
POIDS AVEC MOUSSE	9.7 Kg
POIDS AVEC PORTE-FUSIL	Kg
VOLUME	80.5 lt
FLOTTABILITÉ	61.8 Kg/max
TEMPÉRATURE DE SERVICE	°C min -33 / max 90

IMPERIAL IN-LBS-F°



DIMENSIONS INTERNES

L LONGUEUR	34 41/64 in
W LARGEUR	11 13/16 in
D PROFONDEUR	12 1/128 in
LID	25/32 in
BASE	10 15/64 in

DIMENSIONS EXTERNES

L LONGUEUR	37 29/32 in
W LARGEUR	14 31/64 in
D PROFONDEUR	12 61/64 in

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

POIDS À VIDE	17.20 lbs
POIDS AVEC MOUSSE	21.38 lbs
POIDS AVEC PORTE-FUSIL	lbs
VOLUME	20.92 gal
FLOTTABILITÉ	126.77 lbs/max
TEMPÉRATURE DE SERVICE	°F min -27.4 / max 194