

Signaallamp, 22 mm, rond, Kunststof, transparant, Lens, glad, met houder, LED-module, met geïntegreerde LED AC 230 V, Veerklembeveiliging



productmerksnaam	SIRIUS ACT
productbenaming	Signaallamp
uitvoering van het product	Complete apparatuur
producttypebenaming	3SU1
bestelnr. fabrikant	
<ul style="list-style-type: none"> • van de bijgeleverde LED-module • van de bijgeleverde houder • van het bijgeleverde meldelement 	3SU1401-1BF60-3AA0 3SU1500-0AA10-0AA0 3SU1001-6AA70-0AA0

Behuizing

aantal bedieningsplaatsen	1
----------------------------------	---

Activeringselement

productuitbreiding optioneel verlichtingsmiddel	Ja
kleur	
<ul style="list-style-type: none"> • van het bedieningselement 	Transparant
materiaal van het bedieningselement	kunststof
vorm van het bedieningselement	rond
buitendiameter van het bedieningselement	29,45 mm

Frontring

productbestanddeel frontring	Geen
Houder	
materiaal van de houder	Kunststof
Weergave	
aantal LED-modules	1
Algemene technische gegevens	
productbestanddeel	
• verlichtingsmiddel	Ja
isolatiespanning	
• nominale waarde	320 V
verontreinigingsgraad	3
stootspanningsvastheid nominale waarde	4 kV
beschermingsklasse IP	IP66, IP67, IP69 (IP69K)
• van de aansluitklem	IP20
beschermingsklasse NEMA	NEMA 1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12, 13
schokbestendigheid	
• volgens IEC 60068-2-27	halve sinusgolf 50g / 11 ms
• voor toepassingen bij het spoor volgens EN 61373	categorie 1, klasse B
trillingsbestendigheid	
• volgens IEC 60068-2-6	10 ... 500 Hz: 5g
• voor toepassingen bij het spoor volgens EN 61373	categorie 1, klasse B
referentiemarkering volgens IEC 81346-2:2009	P
referentiemarkering volgens EN 61346-2	P
Voedingsspanning	
type spanning van de voedingsspanning	
• van de verlichting	AC
voedingsspanning van de verlichting bij AC	
• bij 50 Hz nominale waarde	230 V
• bij 60 Hz nominale waarde	230 V
relatieve negatieve tolerantie van de voedingsspanning	20 %
relatieve positieve tolerantie van de voedingsspanning	20 %
Stuurstroomkring/ aansturing	
inschakelstroom maximaal	3 A
Aansluitingen/ klemmen	
uitvoering van de elektrische aansluiting	
• van modules en toebehoren	Kooiveeraansluiting
aard van de aansluitbare kabeldoorsnede	

• eenaderig zonder adereindhuls	2x (0,25 ... 1,5 mm ²)
• fijnaderig met adereindhuls	2x (0,25 ... 0,75 mm ²)
• fijnaderig zonder adereindhuls	2x (0,25 ... 1,5 mm ²)
• bij AWG-leidingen	2x (24 ... 16)
aanhaalmoment van de bouten in de houder	1 ... 1,2 N·m

Verlichtingsmiddel	
aard van de verlichting	LED
kleur van de verlichting	wit
lichtsterkte	900 ... 1 400 mcd

Omgevingsomstandigheden	
omgevingstemperatuur	
• tijdens bedrijf	-25 ... +70 °C
• tijdens opslag	-40 ... +80 °C
milieucategorie tijdens bedrijf volgens IEC 60721	3M6, 3S2, 3B2, 3K6 (bij relatieve luchtvochtigheid van 10 ... 95%, geen vochtaanslag tijdens het bedrijf toegestaan voor alle apparaten achter het frontpaneel)

Inbouw/ bevestiging/ afmetingen	
bevestigingswijze	frontpaneelmontage
• van modules en toebehoren	frontplaatbevestiging
hoogte	40 mm
breedte	30 mm
vorm van de inbouwopening	rond
inbouwdiameter	22,3 mm
positieve tolerantie van de inbouwdiameter	0,4 mm
inbouwhoogte	11,8 mm
inbouwbreedte	29,5 mm
inbouwdiepte	49,7 mm

Approbaties/ certificaten

General Product Approval	Declaration of Conformity
--------------------------	---------------------------



[Miscellaneous](#)

Test Certific-ates	Marine / Shipping
--------------------	-------------------

[Type Test Certific-ates/Test Report](#)



Marine / Ship-ping	other
--------------------	-------



[Confirmation](#)

Verdere informatie

Informatie- en downloadcenter (catalogi, brochures,...)

www.siemens.com/sirius/catalogs

Industry Mall (online-bestelsysteem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/nl/nl/Catalog/product?mlfb=3SU1106-6AA70-3AA0>

CAX-online-generator


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1106-6AA70-3AA0>

Service&Support (handboeken, gebruiksaanwijzingen, certificaten, prestatiegrafieken, FAQ's,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/nl/ps/3SU1106-6AA70-3AA0>

Fotodatabank (productfoto's, 2D-maatschetsen, 3D-modellen, apparaatschakelschema's, EPLAN macro's, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1106-6AA70-3AA0&lang=en



230 V AC
-P



Laatste wijziging:

02-10-2019