


## PREVOST FILTRATION - COMBINAISONS D'UNITÉS

Filtre régulateur lubificateur avec  
vanne manuelle - 3 unités



Pression max. d'utilisation

10 bar

Filtration (µm)

25.00

| Référence            | Taraudage | Débit à 6 bar<br>(l/min)<br>(ΔP= 1.00 bar) | Pression de sortie min/<br>max | Poids net (Kg) | Cote A (mm) | Cote B (mm) |
|----------------------|-----------|--------------------------------------------|--------------------------------|----------------|-------------|-------------|
| <b>ATU VB2585100</b> | G1/8      | 400                                        | 0.5 / 8.5                      | 0              | 80          | 215         |
| <b>ATU VB2585101</b> | G1/4      | 700                                        | 0.5 / 8.5                      | 0              | 97          | 302         |
| <b>ATU VB2585102</b> | G3/8      | 2000                                       | 0.5 / 8.5                      | 2.546          | 97          | 302         |
| <b>ATU VB2585103</b> | G1/2      | 3300                                       | 0.5 / 8.5                      | 2.546          | 97          | 302         |