

压线钳 - CRIMPFOX 6 - 1212034

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)




压线钳，用于符合DIN 46228第1部分要求的不带绝缘颈环的套管以及符合DIN 46228第4部分要求的带绝缘颈环的套管，0.25 mm² ... 6.0 mm²，水平进线，梯形压接

优势

- ✓ 类型多样的压线钳
- ✓ 即使导线横截面很大时，所有的套管也可以用最小的力气顺利压接
- ✓ 稳定的高压接质量
- ✓ 带标记的钳口站用于相应横截面的精确处理
- ✓ 可解除锁定的压力锁定装置



关键商业数据

包装单位	1 STK
GTIN	 4 046356 453813
GTIN	4046356453813
海关税则号	8203200000
Sales Key	BG3131

技术数据

尺寸

长度 (b)	198 mm
厚度 (a)	18 mm
高度 (c)	59 mm

概述

颜色	黑色
压缩	梯形压接
触点类型	已绝缘和未绝缘的套管
名称	压接位置1

压线钳 - CRIMPFOX 6 - 1212034

技术数据

概述

最小横截面	0.25 mm ²
最大横截面	0.75 mm ²
最小AWG	24
最大AWG	20
名称	压接位置2
最小横截面	1 mm ²
最大横截面	1.5 mm ²
最小AWG	18
最大AWG	16
名称	压接位置3
最大横截面	2.5 mm ²
最大AWG	14
钳口站	压接位置4
最大横截面	4 mm ²
最大AWG	12
钳口站	压接位置5
最大横截面	6 mm ²
最大AWG	10
重量	358 g
最小横截面	0.25 mm ²
最大横截面	6 mm ²
最小AWG	24
最大AWG	10

Environmental Product Compliance

California Proposition 65	加州65提案的更多信息，请访问制造商声明下的“下载区”
---------------------------	-----------------------------

分类

eCl@ss

eCl@ss 10.0.1	21043811
eCl@ss 4.0	21040301
eCl@ss 4.1	21040301
eCl@ss 5.0	21040301
eCl@ss 5.1	21040300
eCl@ss 6.0	21043800
eCl@ss 7.0	21043811
eCl@ss 8.0	21043811
eCl@ss 9.0	21043811

压线钳 - CRIMPFOX 6 - 1212034

分类

ETIM

ETIM 2.0	EC001186
ETIM 3.0	EC001186
ETIM 4.0	EC001186
ETIM 5.0	EC000168
ETIM 6.0	EC000168
ETIM 7.0	EC000168

UNSPSC

UNSPSC 6.01	27112118
UNSPSC 7.0901	27111518
UNSPSC 11	23171604
UNSPSC 12.01	27111518
UNSPSC 13.2	27111518

认证

认证

认证

EAC

防爆认证

认证详情

EAC		RU x- DE.xx08.B.02974
-----	--	--------------------------

附件

附件

安装材料

备用弹簧 - CRIMPFOX/ SPR-3 - 1212036



备用回动弹簧

压线钳 - CRIMPFOX 6 - 1212034

附件

钳口

备用钳口 - CRIMPFOX 6/DIE - 1212035



用于CRIMPFOX 6的备用钳口