

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

用于装配 UCS 外壳，高度：47 mm；材料：聚酰胺；颜色：浅灰色，类似 RAL 7035；集成了壁挂装配方式，可以卡入外壳上的螺孔



优势

- 实用的定制化选项
- 无需工具即可轻松卡接安装到设备面板上
- 适合控制柜和现场使用的灵活安装选项
- 外壳中具有完全相同的插座，因此可根据应用进行调整
- 采用不同的颜色，在控制柜内外都具有很高的识别度

商业数据

订货号	2203392
包装单位	1 pc
最小订货量	1 pc
销售关键代码	ACFCAZ
产品关键代码	ACFCAZ
GTIN	4055626462509
单件重量（含包装）	33.4 g
单件重量（不含包装）	33.4 g
原产地	DE

UCS PED 7035 - 支座

2203392

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2203392>



技术数据

说明

组装说明	请参阅下载区内的应用说明。
概述	UCS PED...支座上也有适合用于壁挂式安装的钻孔。 壁挂式安装建议使用的螺钉：S5销钉，Ø 4.0 mm螺钉。

产品属性

产品类型	安装材料
外壳类型	通用型外壳
壳体系列	UCS
带通风口	否

尺寸

宽度	90 mm
高度	37.5 mm
深度	19.2 mm
安装孔直径	4 mm

材料规格

颜色 (外壳)	浅灰 (RAL 7035)
阻燃等级，符合UL 94	V0
CTI符合IEC 60112	600
绝缘材料	PA
外壳材料	PA
表面特性	未处理

环境和真实条件

环境条件	
要达到的最大IP编码	IP40
环境温度 (运行)	-40 °C ... 105 °C (根据功率损耗)
环境温度 (存放/运输)	-40 °C ... 55 °C
环境温度 (组装)	-5 °C ... 100 °C
相对湿度 (存放/运输)	80 %

安装

安装类型	卡接
安装位置	墙面安装

包装规格

包装类型	PE袋
------	-----

UCS PED 7035 - 支座


2203392

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2203392>



认证

>To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2203392>



UCS PED 7035 - 支座

2203392

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2203392>



分类

ECCLASS

ECCLASS-13.0	27190605
--------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC002779
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

产品环境合规性

EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》

是, 无豁免

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

没有超过限值的危险物质

EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》(CAS编号)

相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 © - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
(江宁236信箱) 邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn