


Adaptateurs process raccord à souder

ADAPT G1/2-DIN11851 DN40



EC 1935/2004 FCM FDA

Application

Tenue en pression	40 bar	4 MPa
-------------------	--------	-------

Tests / homologations

Directive relative aux équipements sous pression	Une classification éventuelle selon DESP dépend de l'application et est à effectuer par l'utilisateur / l'exploitant.
--	---

Consignes de sécurité	La compatibilité du fluide et du matériau du produit doit être vérifiée dans toutes les applications.
-----------------------	---

Données mécaniques

Poids [g]	341,5
Matériaux	raccord process: inox (1.4435 / 316L) caractéristiques de surface: Ra < 0,4 µm / Rz 4 µm
Raccordement capteurs	G 1/2 cône d'étanchéité
Raccord process	raccord pour tube DIN DN40 (1,5") DIN 11851
Caractéristiques de surface Ra/Rz des surfaces en contact avec le fluide	Ra < 0,4 µm / Rz = 4 µm
Classe hygiénique selon DIN 11866	H4

Remarques

Unité d'emballage	1 pièces
-------------------	----------