

特点

- 超薄和紧凑型主体
- 该泛光灯由铝和钢化玻璃制成
- 110°光束角
- 可调支架
- led 灯泡提供 4000K 色温、可转换 至冷白光
- led 灯具提供高达 90% 的能效 比传统卤素灯泡或白炽灯泡更好
- 适合室外使用

RS Pro 光灯、 900 lm 、 IP65 220 → 240 v

RS 号: 145-5876



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

商品描述属性

此处推出 RS Pro led 泛光灯系列、适用于更换卤素泛光灯。RS Pro 灯采用无框架和超薄设计、使其成为紧凑且有效的泛光灯、无需大量。轻型外壳由 Durable aluminium 和增韧玻璃制成、适用于极端环境、如室外环境。900 lm（流明）的光输出使其成为适用于建筑区域、停车场和花园等大空间的超多用途泛光灯、而泛光灯系列可作为标准或 pir 传感器装置提供、根据您的需求提供额外的灵活性。

一般规格

泛光灯类型	LED
亮度	900lm
浅色	冷白色
色温	4000K
光束角	110°
外壳材料	铝
外壳颜色	黑色
应用	仓库、停车场、人行道、施工区、公园和花园、家庭安全

电气规格

功率	10W
电压	220V 至 240V
灯具效率	< 90%
灯类型	LED
使用寿命小时数	30000h

机械规格

尺寸	120mm x 80mm x 27mm
高度	120mm
宽度	80mm
深度	27mm

操作环境规格

工作温度范围:	-20°C 至 40°C
最低工作温度	-20°C
最高工作温度	40°C

保护类别

ip 等级	IP65
-------	------

认证

合规性 / 认证	EN61340
----------	---------

