

DWE4056-QS

Meuleuse 115 mm 800W



5035048634448

Description du produit :

Ø de disque (mm) : 115 Puissance : 800W Régime à vide (tr/min) : 0-11800 Filetage de la broche : M14 Niveau de vibrations : 9.4 Interrupteur : À glissière



Fonctionnalités et avantages du produit :

- Moteur protégé des particules abrasives pour une plus grande durée de vie
- Le système anti-redémarrage évite à la machine de redémarrer accidentellement après une coupure de courant. L'interrupteur doit être remis en position initiale avant de pouvoir redémarrer le moteur
- Inducteur avec fils de connexion directement tirés du bobinage, pour une meilleure durée de vie de l'outil
- Le démarrage progressif offre plus de sécurité et un meilleur contrôle à l'utilisateur
- Blocage de l'arbre positionné sur la tête de la meuleuse pour maximiser la profondeur de meulage
- Charbons autorupteurs pour une plus grande durée de vie du moteur
- Conception indépendante et facile d'accès des charbons pour plus de durée de vie
- Meuleuse compacte assurant une meilleure prise en main
- 100% de roulements à billes pour plus d'efficacité et de durabilité
- Boîte d'engrenage avec profil surbaissé afin de pouvoir travailler dans des espaces limités

Garantie du produit :

Ce produit bénéficie d'une garantie de 1 an portée à 3 ans après inscription

Éléments inclus :

- Poignée latérale multi-positions (x1)
- Clé de service (x1)
- Flasque intérieur/extérieur (x1)
- Carter de protection (x1)

Specifications

techniques :

- Alimentation électrique : 800 W
- Diamètre du disque : 115 mm
- Diamètre du disque [impérial] : 4 1/2 in
- Diamètre : 115 mm
- Diamètre [impérial] : 4 1/2 in
- - Diamètre du disque : 115 mm

