Scheda prodotto
Caratteristiche

NU122420
Workstation, New Unica, Surface, 2 x 4 modules vertical, antibacterial, white



Presentazione

Gamma	New Unica
Applicazione	Mounting
Tipo prodotto	Scatola di montaggio
Aesthetic name	New Unica
Numero di moduli	2 x 4 moduli
Tipologia fissaggio	Viti
Colore	Bianco (RAL 9003)

Caratteristiche tecniche

Montaggio dispositivo	Parete
Entrata cavo	3 piastre rimovibili 1 corpo entrata cavo 20 mm 1 corpo entrata cavo 30 mm 1 corpo entrata cavo 40 mm 1 corpo entrata cavo 25 mm Knock-outs 20 mm
Materiale	ABS (acrilonitrile butadiene-stirene): scatola ABS (acrilonitrile butadiene-stirene): separator ABS (acrilonitrile butadiene-stirene): struttura copertura
Profondità	60 mm
Larghezza	165 mm
Altezza	165 mm
Peso prodotto	0,379 kg

Ambiente

Grado di protezione IK	IK04
Caratteristiche ambientali	Decolorante Liquido per lavaggio finestre Benzina

Sostenibilità dell'offerta

Direttiva RoHS UE	Non applicabile, al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio

Le informazioni presenti in questa documentazione forniscono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche che riguardano le prestazioni dei prodotti contenuti nella documentazione stessa.
Queste informazioni non possono essere utilizzate per determinare le possibilità d'impiego e/o l'affidabilità dei prodotti in caso di applicazioni specifiche dell'utente.
E' responsabilità dell'utente, installatore e/o utilizzatore, eseguire l'analisi dei rischi, nonché la valutazione e i test dei prodotti riguardo le specifiche applicazioni di utilizzo.
Schneider Electric Industries SAS o qualunque sua affiliata o sussidiaria non sono da ritenersi responsabili per un uso non corretto delle informazioni contenute in questo documento.