

指示 灯

17-
240354

分销方
Rs-online



<https://rs-online.eao.com/component/17-240354...>

您的产品:



17-240354 指示灯

正面

正面尺寸:	Ø 16 mm
正面形式:	圆形
反射器:	金属, 抛光镀铬

安装

设计:	凸起的
安装开孔:	Ø 14 mm
安装类型:	面板安装

操作

灯罩:	圆
发光颜色:	红色 / 黄色 / 绿色

电气特性

工作电压:	24 V DC $\pm 10\%$
工作电流:	9 - 17 mA $\pm 15\%$
光亮度:	90/60/150 mcd
极性:	阳极 (+) 黄铜插入式接头 阴极 (-) 黄铜镀锡插入式连接器

机械特性

端子:	插入式端子, 2.8 x 0.8 mm
拧紧力矩:	固定 最大 0.2 Nm

重量: 0.014 kg

环境条件

IP保护: IP40 正面, 正面为IP65, 符合IEC 60529

工作温度: - 20 °C ... + 60 °C

储存温度: - 25 °C ... + 80 °C

证书

标准认证: UL

符合标准: 2011 / 65 / EC (RoHS), 2014 / 35 / EU (230 VAC)

REACH: REACH compliant

RoHS: RoHS compliant

其他


简述: 指示灯, Ø 14 mm, Ø 16 mm, 圆形, 插入式端子, 2.8 x 0.8 mm, 红色 / 黄色 / 绿色

照明种类: 三色LED


产品属性: 三色LED

提示: 连接器: 黄铜端子=阳极 (+) ; 黄铜镀锡端子=阴极 (-)
之间的间隙以及反射器和前面板之间的间隙密封至IP67。
塑料的耐化学性有限。

接线图:




组件布局:




A = 红色
B = 共阴极
C = 绿色

安装开孔:



外形尺寸:



A = 保护管 (仅230 VAC)

B = 三色