





EcoFlow RIVER 3 Plus – Station Électrique capacité 286 Wh

RÉFÉRENCE : BRIVER3P

ECOFLOW

Caractéristiques détaillées

VOTRE COMPAGNON FIABLE EN CAS DE PANNE DE COURANT OU EN DÉPLACEMENT

- Jusqu'à 600W de puissance de sortie
- Capacité extensible jusqu'à 858 Wh
- Recharge rapide en 1h (sans endommager la batterie)
- 16h d'autonomie supplémentaires pour les appareils consommant moins de 100W
- Temps de transfert < 10 ms
- Niveau sonore < 30 dB
- Technologie LFP offrant 3000 cycles de charge et jusqu'à 10 ans d'utilisation quotidienne

ADAPTEZ LA CAPACITÉ À VOS BESOINS ÉNERGÉTIQUES CROISSANTS

Extensible jusqu'à 858 Wh grâce à la connectivité sans fil - Augmentez la capacité de votre RIVER 3 Plus en la connectant à une batterie supplémentaire, l'EB300 (286 Wh) ou l'EB600 (572 Wh). Il suffit de placer les batteries l'une sur l'autre pour atteindre jusqu'à 858 Wh d'énergie pure.

TEMPS DE FONCTIONNEMENT DE VOS APPAREILS

Routeur de voyage (10W) : 20,4 h
Drone (40W) : 5,8 h
Réfrigérateur de voiture (60W) : 3,9 à 6 h
Console de jeux (100W) : 2,2 h
Réfrigérateur (120W) : 1,9 h
Ordinateur (600W) : 20 min

LA RIVER 3 PLUS EN DÉTAILS

- **Connexion sans fil** - Équipée de broches Pogo, la RIVER 3 Plus se connecte instantanément aux batteries supplémentaires compatibles, sans câbles ni vis. Vous pouvez ainsi augmenter sa capacité en toute simplicité.
- **Une option de charge et de recharge supplémentaire** - Les batteries supplémentaires de cette gamme intègrent un port USB-C, vous offrant une option de charge et de recharge rapide en plus, avec une puissance de 140 W. Polyvalentes, elles peuvent aussi être utilisées indépendamment de la RIVER 3 Plus. Leur design ultra-léger les rend faciles à emporter partout.
- **Conception étanche, ignifuge et antichoc** - Certifié IP54, l'ensemble d'accumulateurs est protégé contre les dommages causés par l'eau. Sa coque robuste et ignifuge résiste aux conditions difficiles. Même après une chute d'un mètre, l'appareil ne sera pas endommagé.
- **Cellules $LiFePO_4$, jusqu'à 10 ans d'utilisation quotidienne** - La RIVER 3 Plus a une durée de vie de 3 000 cycles de charge. Cela revient à environ 10 ans d'utilisation quotidienne avant que sa capacité nominale ne soit réduite à 80 %.
- **Technologie de protection de batterie X-Guard** - Grâce à son algorithme avancé de surveillance basée sur le cloud, la RIVER 3 Plus analyse en continu plus de 40 paramètres de sécurité. Elle protège vos appareils contre les variations de courant et de tension, les écarts de température et les risques de court-circuit, assurant ainsi un fonctionnement fiable et sécurisé.

COMPATIBLE AVEC 90% DE VOS APPAREILS ÉLECTRIQUES

Jusqu'à 1 200 W de puissance de sortie avec X-Boost - Compacte, puissante, conçue pour durer. La RIVER 3 Plus est une véritable référence dans l'univers des batteries nomades, offrant une puissance nominale de 600 W. En mode X-Boost, elle va encore plus loin, délivrant jusqu'à 1 200 W en continu. C'est suffisant pour alimenter 90 % de vos appareils électriques, même les plus énergivores, comme un radiateur. Et grâce à sa lampe intégrée, vous ne resterez jamais dans l'obscurité.

4 OPTIONS DE RECHARGE

Préparez-vous rapidement aux sorties en plein air et aux pannes de courant grâce à sa technologie de charge rapide.

- **Recharge solaire : 100 % de charge en 1,5 h** - La RIVER 3 Plus peut accepter jusqu'à 220 W de puissance d'entrée solaire pour se recharger en seulement 1,5 heure. Pour encore plus de portabilité, associez-la à notre panneau solaire ultra-compact de 45 W. Équipé d'un port USB-C, il peut charger directement vos appareils électroniques.
- **Recharge sur secteur : 100 % de charge en 1 h** - Grâce à la technologie X-Stream, la RIVER 3 Plus se recharge sur secteur en seulement 1 heure. Une vitesse révolutionnaire, sans compromis sur sa longévité. Son secret ? Des cellules lithium-ion robustes, conçues selon les mêmes standards de qualité que ceux des batteries de véhicules électriques. Pour préserver leur performance au fil du temps, une technologie de charge d'entretien ajuste précisément chaque cycle de recharge, limitant l'usure et prolongeant la durée de vie de la batterie.
- **Recharge en voiture : 100 % de charge en 3,3 h** - Branchez la RIVER 3 Plus sur la prise allume-cigare de votre voiture pour une recharge rapide pendant vos déplacements.
- **Recharge sur générateur : 100 % de charge en 1 h** - Rechargez la RIVER 3 Plus en seulement 1 heure à l'aide d'un générateur à essence et profitez d'une autonomie silencieuse, sûre et efficace toute la journée.

PROTECTION OPTIMALE POUR VOS APPAREILS SENSIBLES

Une alimentation fiable pour le télétravail et le gaming

La RIVER 3 Plus offre une protection avancée pour vos appareils sensibles en cas de panne, basculant sur l'alimentation de secours en moins de 10 ms. Sa réactivité prévient toute coupure soudaine et protège ainsi vos équipements.

ÉVITEZ LA PERTE DE DONNÉES

- **Gagnez de précieuses minutes pour sécuriser vos données et éteindre les appareils en toute sécurité**
- Dotée d'une capacité de 286 Wh et d'une puissance de sortie nominale de 600 W, la RIVER 3 Plus assure le bon fonctionnement de vos équipements essentiels. Elle peut alimenter un routeur de 3 W pendant 35 heures, garantissant une connexion Internet stable même en cas de coupure. Elle prend également en charge la plupart des appareils de bureau, y compris un ordinateur consommant jusqu'à 600 W, en leur offrant au moins 21 minutes d'autonomie. Cela vous laisse le temps d'enregistrer votre travail, d'éteindre vos appareils en toute sécurité et d'éviter toute perte de données.

- **Alertes et notifications intelligentes**
- La RIVER 3 Plus vous alerte en cas de panne par des voyants lumineux, des notifications dans l'application EcoFlow et des alertes logicielles. Son interface de gestion, compatible avec PC et NAS, ainsi que le logiciel EcoFlow, surveillent le niveau de la batterie en temps réel, vous avertissent en cas de batterie faible et enregistrent automatiquement les données sur les appareils pris en charge.

- **Une alimentation continue avec un design pratique**
- La batterie est équipée de deux prises secteur situées à l'arrière, permettant de brancher vos appareils tout en gardant les câbles organisés et discrets. Son nouvel écran intégré affiche en temps réel l'état du système d'alimentation de secours, vous offrant un contrôle clair et intuitif.

UNE AUTONOMIE PROLONGÉE POUR VOS PETITS APPAREILS

Affrontez les pannes de courant en toute sérénité et profitez de séjours en extérieur plus longs.
Grâce à la technologie X-GaN Power, la RIVER 3 Plus allie un format réduit, un fonctionnement silencieux et une efficacité énergétique exceptionnelle. Elle offre jusqu'à deux fois plus d'autonomie pour les appareils à faible consommation d'énergie, tels que les lampes et les routeurs, redéfinissant les normes du marché.

CONCEPTION ULTRA-COMPACTE ET LÉGÈRE

Votre source d'énergie nomade
La technologie utilisée permet de minimiser les pertes de chaleur pendant le fonctionnement de la batterie, réduisant ainsi l'espace requis pour son refroidissement. Cela a permis de concevoir la RIVER 3 Plus dans un format ultra-compact. Elle s'intègre aisément dans de petits espaces tels qu'un placard, une minifourgonnette ou un sac, garantissant un rangement et une portabilité facilités.

NIVEAU SONORE INFÉRIEUR À 30 dB

Un fonctionnement silencieux de jour comme de nuit, pour un confort absolu

Grâce à la technologie de dissipation de chaleur X-GaN Power, la RIVER 3 Plus émet moins de 30 dB à 0,5 m, soit un niveau sonore comparable à celui d'une bibliothèque. Vous aurez la tranquillité garantie de jour comme de nuit, même lorsque le système fonctionne en continu.

UN CONTRÔLE OPTIMISÉ POUR UNE GESTION INTELLIGENTE

Profitez d'un contrôle pratique, intelligent et adapté à vos besoins.

- **Surveillance en temps réel**
  Grâce à son écran couleur haute visibilité et à l'application EcoFlow améliorée, la RIVER 3 Plus fournit des informations détaillées sur l'état de charge et la batterie vous offrant un suivi précis à tout moment.
- **Réglage personnalisable**
  L'application optimisée permet d'ajuster facilement les paramètres de charge, y compris la vitesse de recharge, la programmation des cycles de charge, lme mode d'économie d'énergie et les alertes de batterie faible.
- **Contrôle à distance**
  Contrôlez votre batterie à distance via une connexion Wi-Fi lorsque vous êtes en déplacement.

PORTS (ENTRÉES)

1 Port AC : 200 à 240 V | 6A | 50/60 Hz | 360 W | 100% de charge en 60 minutes
1 Port CC allume-cigare : 11 à 55 V | 100% de charge en 3,3 heures
1 Port solaire : 11 à 55 V | 13A | 220 W | 100% de charge en 1,5 heure

PORTS (SORTIES)

3 Ports AC : 600 W au total (1200 W en crête) | 1200 W de puissance de sortie avec X-Boost
1 Port CC allume-cigare : 12,6 V | 10 A | 126 W max
1 Port USB-C : 5/9/12/15 V - 3 A max | 20 V - 5A max | 100 W max par port
2 Ports USB-A : 5V - 2,4 A | 12 W max par port | 24 W au total

Batterie	**LiFePO4 - LFP**
Capacité batterie	**286 Wh**
Durée de conservation	**Capacité de 80 % et plus après 3000 cycles**
Dimensions batterie	**23,4 x 23,2 x 14,6 cm**
Température optimale de fonctionnement	**20° C à 30 °C**
Température de décharge	**-10°C à 45 °C**
Température de charge	**0 °C à 45 °C**
Température de stockage	**-10° C à 45 °C**
Contrôle via application	**Oui - Wifi**
Poids	**4.7 kg**
Niveau sonore	**< 30 dB**
Temps de transfert	**< 10 ms (ASI)**
Batteries supplémentaires compatibles	**Ecoflow EB300 - 286 Wh Ecoflow EB600 - 572 Wh**
Couleur principale	**Noir**
Par Activité	**Camping Batterie de secours | Urgence Quotidien Activités de plein air Professionnel Loisirs**

Par Taille	**Compacte**
Idéal pour	**Enceinte portative Console de jeu Drone Caméra POV | Embarquée Reflex | DSLR PC Portable SmartPhone Tablette**
Fréquence Wifi	**Wi-Fi - 2,4 GHz**
Puissance max. X-Boost	**1200 W**
Gencode	**4895251627917**

Contenu de la boîte

- **1** EcoFlow RIVER 3 Plus – Station Électrique 600W, 858Wh Extensible
- **1** Câble de charge AC
- **1** Câble de communication USB-B
- **1** Câble de charge allume-cigare