

CARACTERISTIQUES

- Verrouillable
- Étagères à doublure
- Deux tiroirs verrouillables avec glissières à roulement à billes et doublures
- Quatre grandes roulettes avec deux verrous
- Certains auto-assemblages sont nécessaires

Chariot d'atelier RS Pro à chariot en acier à 2 tablettes, 920 x 535 x 950 mm, charge de 150 kg

RS code commande : 851-7593



Les produits homologués par RS vous apportent des pièces de qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits. Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit

une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir à payer un prix élevé.

Description du produit

Ce chariot d'atelier robuste et polyvalent de RS Pro est idéal pour les professionnels et les passionnés. Avec une structure en acier robuste et une conception extrêmement efficace, le chariot est bien adapté aux applications de charge légère à moyenne.

Caractéristiques

Type	Chariot à roulette
Nombre de niveaux	2
Type de roue	Roulette
Caractéristiques des roues	Frein, pivotant
Matériau du cadre	Acier
Matériau de la roue	Caoutchouc
Freins	Non
Applications	Mécaniciens de garage, ateliers, techniciens d'entretien

Spécifications mécaniques

Capacité de charge	150kg
--------------------	-------

Taille d'étagère externe	
Dimension de la plate-forme	920 x 532 mm
Longueur de la plate-forme	920mm
Largeur de la plate-forme	535mm