

特点

- 对所有车间和现场服务工程师至关重要
- 尺寸范围
- 快速识别和轻松存储
- 坚固的外壳、适用于运输
- 丁腈的温度范围： -30°C 至 120°C、下午： -20°C 至 200°C

RS Pro 形丁腈环套件、套件内含 510 件

RS 号： 756-034



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

商品描述属性

RS Pro 形环套件、装在坚固的盒子中提供、包含各种最常用尺寸、对于紧急维修或日常维护至关重要。这些套件特别适用于维护工程师、可提供快速可靠的密封解决方案选择、以满足手头的工作。

一般规格

类型	公制 o 形环套件
材料	丁腈
套件内装物品	510 件
应用	汽车、航空和一般工程

机械规格

硬度	丁腈 70° 肖氏硬度（黑色）和 fpm 80° 肖氏硬度（黑色）
----	-----------------------------------

操作环境规格

丁腈的温度范围	-30°C 至 120°C
fpm 的温度范围	-20°C 至 200°C



Contents

50 0041-16 4.1 x 7.3	50 0061-16 6.1 x 9.3	50 0081-16 8.1 x 11.3	50 0101-16 10.1 x 13.3	50 0121-16 12.1 x 15.3	50 0141-16 14.1 x 17.3
25 0056-24 5.6 x 10.4	25 0066-24 6.6 x 11.4	25 0076-24 7.6 x 12.4	25 0096-24 9.6 x 14.4	25 0116-24 11.6 x 16.4	25 0146-24 14.6 x 19.4
10 0195-30 19.5 x 25.5	10 0245-30 24.5 x 30.5	10 0265-30 26.5 x 32.5	10 0315-30 31.5 x 37.5	10 0325-30 32.5 x 38.5	10 0395-30 39.5 x 45.5