

特点

- 迷你聚光灯、带独立驱动器和电池组
- led 技术—提供更高的能源和成本节约
- 1 x 3W led – 103lm
- 聚碳酸酯主体、带铝座圈
- 可选择 2 个座圈（白色或银色）
- 35mm 切口
- 镍镉电池
- 仅限非维护型操作

led 应急照明凹入式 3 w

RS 号: 918-9988



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

商品描述属性

RS Pro 3W 应急微型聚光灯具有非维护型紧急备用、在电源故障时可提供 3 小时照明。聚光灯较小、凹入式安装设计意味着此应急灯特别适用于走廊。

一般规格

灯类型	LED
轻质款式	隔板
亮度	103lm
维护	未维护
材料	铝 + 聚碳酸酯
表面	可选择 2 个座圈（白色或银色）
持续时间	3h
随附灯	是的
应用	办公建筑和住宅、酒店、零售和购物、医院、教育、公共行政、工业

电气规格

功率	3W
额定电压	230V
电池	镍镉电池

机械规格

长度 (逆变器)	150mm
宽度	30mm
深度	29mm
接头类型	凹入式

保护类别

ip 等级	IP20
-------	------

认证

合规性 / 认证	rohs
标准测量	en 60598-1 : 2008+15m A11 : 2009 、 en 60598-2-22 : 1998+15m A1 : 2003+15m A2 : 2008 、 en 55015 : 2013 、 en 61000-3-2 : 2006+A2 : 2009 、 en 61000-3-3 : 2013 、 en 61547 : 2009

